



Lampă fluorescentă de dimensiuni mici cu calitate îmbunătățită a luminii

MASTER TL Mini Super 80

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cer o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) și o eficacitate sporită și în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi și dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Beneficii

- Indice bun de redare al culorilor
- Eficacitate ridicată, atât la început cât și pe parcursul duratei de funcționare, cu un flux luminos constant comparativ cu sursele standard
- Lămpile de dimensiuni reduse permit miniaturizarea

Caracteristici

- Diametre mici ale tubului
- Strat fluorescent în 3 benzi foarte eficient
- Posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune

MASTER TL Mini Super 80


Cerere

- Ideale pentru aplicații unde spațiul este limitat dar se cere o redare mai bună a culorilor și o eficacitate mai bună ca la culorile standard:
- holurile și casa scărilor din blocuri
- înglobate în mobilier, pentru iluminarea oglinzilor și vitrinelor
- iluminat de avarie

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată	Coordonată	Denumirea culorii	Temperatură de	Randament luminos		Flux luminos
		cromatică X	cromatică Y		culoare corelată (nom.)	(nominal) (nom.)		
		(nom.)	(nom.)					
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	0,463	0,42	Alb incandescent	2700 K		59 lm/W	450 lm

MASTER TL Mini Super 80

Order Code	Full Product Name	Coordonată	Coordonată	Denumirea culorii	Temperatură de	Randament luminos		Flux luminos
		cromatică X (nom.)	cromatică Y (nom.)		culoare corelată (nom.)	(nominal)	(nom.)	
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	0,463	0,42	Alb incandescent	2700 K	77 lm/W		1.000 lm
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	77 lm/W		1.000 lm
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	77 lm/W		1.000 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent	Tensiune (nom.)	Consum de curent
		lampă (nom.)		
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Order Code	Full Product Name	Curent	Tensiune (nom.)	Consum de curent
		lampă (nom.)		
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie
		kWh/1000 h
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	8 kWh
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie
		kWh/1000 h
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	14 kWh
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	14 kWh

