



CoreLine tempo small – til ethvert projekt, hvor belysningen er i fokus

Coreline tempo lille

CoreLine tempo small er en højeffektiv serie af armaturer designet til 1:1 eftermontering og erstatning af konventionel projektørbelysningsteknologi, mens samme el-installation og poler bevares. Denne bybelysningsserie er designet til direkte udskiftning af 70W HID-lyskilder, men bruger mindre energi og kræver færre investeringer end konventionelle installationer. Et snævert udvalg af muligheder gør det nemt at finde den bedste erstatning for projektbelysning, hvad angår lysudbytte.

Fordele

- Samme lysmængde som din eksisterende konventionelle løsning, samtidig med at du sparer på energien
- Tempo small projektører i høj kvalitet
- Brugervenlig

Funktioner

- Symmetrisk og asymmetrisk optik til almen områdebelysning
- Lang levetid på 75.000 timer, integreret sikring mod spændingsudsving, høj slagmodstand IK08, IP65
- Nem og brugervenlig installation med 1 m kabel og IP65-stik

Anvendelsesområder

- Lagre
- Bygninger / butiksfacader
- Landskabsbelysning


Coreline tempo lille

Versions



Coreline tempo small-BVP110

Målskitse



Oplysninger om produktet



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP02.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP05.tif

Coreline tempo lille

Oplysninger om produktet

Coreline_tempo_small-BVP110-
DP06.tif



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED42
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Lyskildefarve	Neutral hvid
Optikafskærmning/objektivtype	Planglas
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Opadrettet lysudbyttegrad	88

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	CE-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatureverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lampens lysstrålespedning	Optisk type – udendørs
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asymmetrisk
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symmetrisk

