



CoreLine Tempo LED Pequeño

CoreLine tempo pequeño

CoreLine tempo pequeño es un proyector muy eficiente diseñado para la sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. CoreLine Tempo es fácil de instalar, ofrece distintos flujos lumínicos y distintas ópticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al máximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, además los modelos BVP125 (Mediano) y BVP130. (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro energético ya que ofrecen distintas posibilidades de regulación (DALI) y mayor confort visual añadiendo 3000K como opción.

Beneficios

- Permite cambiar fácilmente 1 a 1 luminarias convencionales de 70W
- Consumo reducido de 38W, obteniendo ahorros aproximados del 50% respecto la tecnología convencional
- Fácil instalación debido al conector rápido IP68 de 3 polos que incluye el aparato
- Larga vida

CoreLine tempo pequeño


Características

- Proyector con tecnología LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de fácil instalación
- Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de 3 polos (IP68)
- Color Aluminio Gris (RAL 9007)
- Flujo del Sistema LED42 = 4200 lm
- Consumo del Sistema LED42 = 38W
- Eficacia del sistema: hasta 110lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Vida: 50.000h@L80B10
- Equipo Incluido: Fijo (PSU)
- Óptica: Multicapa Simétrica (S) y Asimétrica (A) Imax: 40°
- Protección: 10KV. FP <gt;/>0,90
- Temperatura de Funcionamiento -30°C a +35°C

Aplicaciones

- Áreas industriales
- Aparcamientos
- Fachadas de edificios
- Vallas publicitarias

Plano de dimensiones



Detalles del producto



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP02.tif

CoreLine tempo pequeño

Detalles del producto



Coreline_tempo_small-BVP110-DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP05.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP06.tif

CoreLine tempo pequeño

Información general	
Driver incluido	Sí
Código de familias de lámparas	LED42
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Tipo de cierre óptico/lente	Vidrio plano
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Ratio de potencia lumínica ascendente	88
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Tipo de óptica exterior
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asimétrica
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Simétrica

