

EFix – bardziej ekologiczne biuro

EFix TPS262

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach.Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie.Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenie ogólnego w biurach i sklepach.

Korzyści

- Przyjaźniejsze dla środowiska biuro, z niedrogimi, nowoczesnymi oprawami TL5, co pozwala zaoszczędzić dużą ilość energii w przypadku zastąpienia starych opraw osprzętem elektromagnetycznym
- Dzięki zastosowaniu sterownika Luxsense zintegrowanego w oprawie możliwe jest uzyskanie dalszych oszczędności energii
- Najłatwiejszy w instalacji produkt w tym segmencie, z prostą regulacją bezpośrednią/pośrednią dzięki łatwo zdejmowanej pokrywie górnej

EFix TPS262

Cechy

- Simple design
- MASTER TL5 lamps; suitable for use with high-frequency gear
- Mini optics; performance compliant with EN-12464 norms
- Integrated Luxsense daylight controller available
- Easily removable top cover: allows beam adjustment to provide direct or direct/ indirect lighting

Zastosowanie

- Offices
- Shops

Specyfikacje

Typ	TPS262
Źródło światła	Świetlówka:
	- 1 x lub 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 830 lub 840)
Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Statecznik typu HFP
	- Statecznik typu HFR
Optyka	Optyka wysokopolerowana, paraboliczna, zamknięta (C6)
	Optyka polerowana, paraboliczna (D6)
	Optyka matowa, rastry paraboliczne, zamknięta (M6)
	Odbłyśnik matowy, żebrowane rastry skrzyżowane (M2)
Połączenie	Szybkozłączka typu push-in
Kolor	Biały, RAL9016 (WH)
	Srebrny, RAL9006 (SI)

Opcja	Sterowanie oświetleniem: Sterownik światła dziennego Luxsense (LX)
Materiał	Obudowa: stal lakierowana
	Optyka: lakierowana stal lub aluminium
	Element końcowy: poliwęglan
Instalacja	Montaż indywidualny lub w linii; montaż zwieszany dzięki zestawowi dwóch trójkątnych zawiesi stalowych (SMT), oba z metalicznym przewodem zasilającym, 150 cm, i zaślepki sufitowe
Akcesoria	Element łączący, ZCS260 CP
Uwagi	Dostarczane z lampami, zestawem do podwieszania i szybkozłączką push-in

Wersje



EFix suspended mounted - 28 W - HF Standard



EFix suspended mounted - 28 W - HF Standard

EFix TPS262

Wersje




EFix suspended mounted - 28 W - HF Standard



EFix TPS262 suspended luminaire with OLC semi high gloss aluminium optic with 3D lamellae (D6)



EFix suspended mounted - 54 W - HF Standard




EFix suspended mounted - 54 W - HF Standard



EFix suspended mounted - 54 W - HF Standard



EFix TPS262 suspended luminaire with OLC high-gloss aluminum optic with 3D lamellae (C6)




EFix suspended mounted - 54 W - HF Standard



EFix suspended mounted - 54 W - HF Standard

EFix TPS262

Rysunki techniczne



Product	B	C
TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm

Więcej o produkcie




IPDP_TPS260i_0001-Detail photo





IPDP_TPS260i_0005-Detail photo





IPDP_TPS260i_0012-Detail photo



Więcej o produkcie





IPDP_TPS260i_0017-Detail photo

IPDP_TPS260i_0019-Detail photo









IPDP_TPS260i_0007-Detail photo

EFix TPS262

Warunki dotyczące zastosowań

Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Typ pokrywy optycznej/soczewki	brak
Oświetlenie awaryjne	brak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	F
Osprzęt	HFS
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Kombipack	K
Kod rodziny źródła światła	TL5
Sterownik wbudowany	brak
Rodzina produktów	TPS262
Okablowanie wewnętrzne	STD

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła	Liczba źródeł światła	Typ optyki
61338400	TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	28 W	1	C6
61339100	TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	28 W	1	D6
61342100	TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	28 W	2	C6
61343800	TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	28 W	2	D6
61346900	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	54 W	1	C6
61347600	TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	54 W	1	D6
61348300	TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	54 W	1	M2
61349000	TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	54 W	2	C6
61350600	TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	54 W	2	D6
61351300	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	54 W	2	M2

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor
61338400	TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	WH
61339100	TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	WH
61342100	TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	WH
61343800	TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	WH
61346900	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	SI

Order Code	Full Product Name	Kolor
61347600	TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	SI
61348300	TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	SI
61349000	TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	SI
61350600	TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	SI
61351300	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	SI

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.