



Przygotuj swoje miasto na przyszłe innowacje dzięki oprawom DigiStreet

DigiStreet

Opracowana z myślą o tym, aby stać się długoterminowym rozwiązaniem.

Architektura System Ready (SR) umożliwia już dziś korzystanie z zalet systemów sterowania oświetleniem, lecz także przygotowuje miasto na nadchodzące innowacje. Dwa gniazda Zhaga umożliwiają bezpośrednie podłączenie opraw do systemu Interact City i umożliwiają współpracę z przyszłymi innowacjami w zakresie systemów IoT. Ponadto każdą oprawę można jednoznacznie zidentyfikować dzięki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego np. po wewnętrznej stronie drzwiczek słupowych, uzyskuje się natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, co umożliwia łatwą i szybką konserwację przez cały okres jej użytkowania.

Korzyści

- Rozwojowe rozwiązanie, które umożliwia prostą modyfikację bezpośrednio po instalacji lub w późniejszym terminie, o moduły CMS i czujniki
- Duży wybór optyk umożliwiający dostosowanie oświetlenia dla różnych geometrii dróg i ulic na całym świecie.
- Aplikacja Philips Service Tag ułatwia identyfikację oprawy w miejscu instalacji, dzięki czemu konserwacja jest szybsza i łatwiejsza.

Cechy

- Łatwa identyfikacja opraw dzięki aplikacji Philips Service Tag
- Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W
- Wybór ponad 30 różnych optyk i rastrów
- Ochrona przeciwprzepięciowa 10 kV
- Dostępne narzędzie L-Tune
- Średnia trwałość użytkowa 100 000 godzin L90
- Wewnętrzny raster (opcjonalnie)

Zastosowanie


- Ulice miejskie oraz główne drogi dojazdowe
- Tereny miejskie i mieszkaniowe
- Centra miast i główne ulice
- Ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych

Wersje




Digistreet-BGP763-DP04

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif




Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Więcej o produkcie

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	-
Wymienne źródło światła	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Typ klosza	Szyba płaska
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Sprawność świetlna w górę	0

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Ciemnoszary
---------------	-------------

Certyfikaty i zastosowania

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09
Kod stopnia ochrony	IP66

Informacje ogólne (1/2)

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym		Kod rodziny lamp	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
		Osprzęt	drutem		
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	-	LED120	1 jednostka
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	-	LED159	1 jednostka
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	-	LED129	1 jednostka
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	-	LED169	1 jednostka
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	-	LED110	1 jednostka
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-	-	LED149	1 jednostka
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	-	LED180	1 jednostka
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-	-	LED100	1 jednostka
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	-	LED139	1 jednostka
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	-	LED170	1 jednostka
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	-	LED200	1 jednostka
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	-	LED210	1 jednostka
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED190	1 jednostka
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED220	1 jednostka
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED10	1 jednostka
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED12	1 jednostka
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED14	1 jednostka
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED16	1 jednostka
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED22	1 jednostka
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED24	1 jednostka
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED27	1 jednostka
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED30	1 jednostka
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED34	1 jednostka
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED44	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Osprzęt	Test rozżarzonym drutem	Kod rodziny lamp	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	Temperatura 650°C, czas 5 s	LED49	1 jednostka
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	-	LED24	1 jednostka
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	-	LED44	1 jednostka
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED280	2 jednostki
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	-	LED300	2 jednostki
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	-	LED260	2 jednostki
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED340	2 jednostki
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-	-	LED320	2 jednostki
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	-	LED45	1 jednostka
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	-	LED74	1 jednostka
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	-	LED94	1 jednostka
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-	-	LED109	1 jednostka
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-	-	LED55	1 jednostka
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	-	LED84	1 jednostka
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	-	LED55	1 jednostka
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	-	LED84	1 jednostka
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	-	LED50	1 jednostka
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	-	LED79	1 jednostka
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-	-	LED59	1 jednostka
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	-	LED90	1 jednostka
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-	-	LED74	1 jednostka

Informacje ogólne (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów	Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762	37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762	37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762	37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762	37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP760
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
		oprawy	światła		
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	32° x 29°	740 neutralna biel	4000 K	70
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	740 neutralna biel	4000 K	70
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4000 K	70
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
		oprawy	światła		
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	61° x 150°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 neutralna biel	4000 K	70
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	106° x 86°	740 neutralna biel	4000 K	70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	70
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	70
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	740 neutralna biel	4000 K	70
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 neutralna biel	4000 K	70
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4000 K	70
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	152° - 24° x 66°	740 neutralna biel	4000 K	70
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 neutralna biel	4000 K	70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 neutralna biel	4000 K	70
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	70
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	106° x 44°	740 neutralna biel	4000 K	70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4000 K	70
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	740 neutralna biel	4000 K	70
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 neutralna biel	4000 K	70
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
		światła	źródła światła		
		oprawy	światła		barw (CRI)
38597500	BGP761	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED74-/740 I	54°	neutralna		
	DM50 DGR SRB		biel		
	62				

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła	Typ optyki na zewnątrz
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10 800 lm	-	Dystrybucja wąska 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13 485 lm	-	Dystrybucja średnio 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11 830 lm	-	Dystrybucja średnio 11
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14 960 lm	-	Dystrybucja symetryczna 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10 010 lm	-	Dystrybucja wąska 10
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	13 500 lm	-	Dystrybucja średnio 50
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	-	Dystrybucja bardzo szeroka 10
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	9 100 lm	-	Dystrybucja średnio 11
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	-	Dystrybucja średnio 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	-	Dystrybucja szeroka 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	-	Dystrybucja szeroka 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	-	Dystrybucja bardzo szeroka 70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17 100 lm	-	Dystrybucja szeroka 10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	-	Dystrybucja szeroka 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	1	Dystrybucja średnio 10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	1	Dystrybucja średnio 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	1	Dystrybucja wąska 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1 456 lm	1	Dystrybucja wąska 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	1	Dystrybucja średnio 50

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła	Typ optyki na zewnątrz
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	2 136 lm	1	Dystrybucja średnio 70
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	2 403 lm	1	Dystrybucja symetryczna 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	1	Dystrybucja szeroka 10
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	2 958 lm	1	Dystrybucja bardzo szeroka 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	1	Dystrybucja szeroka 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	1	Dystrybucja bardzo szeroka 70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2 070 lm	-	Dystrybucja średnio 10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3 827 lm	-	Dystrybucja średnio 10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21 360 lm	-	Dystrybucja szeroka 10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	-	Dystrybucja szeroka 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	-	Dystrybucja bardzo szeroka 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	-	Dystrybucja szeroka 10
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	26 880 lm	-	Dystrybucja bardzo szeroka 70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	-	Dystrybucja średnio 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	-	Dystrybucja średnio 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	-	Dystrybucja bardzo szeroka 10
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9 790 lm	-	Dystrybucja średnio 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	-	Dystrybucja wąska 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	-	Dystrybucja symetryczna 50

Order Code	Full Product Name	Liczba		Typ optyki na zewnątrz
		Strumień Świetlny	źródeł światła	
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5 096 lm	-	Dystrybucja średnio 11
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	7 476 lm	-	Dystrybucja średnio 10
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	-	Dystrybucja średnio 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 688 lm	-	Dystrybucja średnio 70

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	85 W
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	66 W
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	17 W
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	16 W
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	20 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Tak
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Tak
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nie
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nie
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Tak
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Tak

Order Code	Full Product Name	Liczba		Typ optyki na zewnątrz
		Strumień Świetlny	źródeł światła	
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	-	Dystrybucja wąska 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	-	Dystrybucja szeroka 10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6 660 lm	-	Dystrybucja średnio 50

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	182 W
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50 W
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nie
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nie
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nie
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Tak
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Tak
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nie
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nie
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nie
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Tak
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Tak
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nie
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nie
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Tak
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Tak
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Tak
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Tak
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Tak
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Tak
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nie
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Tak

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Nie dotyczy
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nie dotyczy
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nie dotyczy
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie dotyczy
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie dotyczy
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Nie dotyczy
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Nie dotyczy
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nie dotyczy
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nie dotyczy
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nie dotyczy
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie dotyczy
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie dotyczy
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Nie dotyczy
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie dotyczy
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Nie dotyczy
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie dotyczy
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie dotyczy
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nie dotyczy
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie dotyczy
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nie dotyczy
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nie dotyczy
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nie dotyczy
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nie dotyczy
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie dotyczy
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nie dotyczy
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie dotyczy
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie dotyczy
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie dotyczy
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie dotyczy
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie dotyczy
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Nie dotyczy
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Nie dotyczy
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Nie dotyczy
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nie dotyczy
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Nie dotyczy

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866229

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866232

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866242

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866225

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866249

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866228

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866251

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866220

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866221

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866246

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863562

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863561

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863564

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863554

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863567

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863563

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863566

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863560

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925864083

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866223

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866230

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866238

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866250

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866227

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866233

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866224

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866235

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866236

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866241

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866222

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866234

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866247

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866252

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866248

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866226

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866237

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866239

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866240

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866245

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866253

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863556

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863557

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863555

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925864084

