



Pregătiți-vă orașul pentru viitor cu DigiStreet

DigiStreet

Dezvoltată cu scopul de a deveni partenerul dumneavoastră pe termen lung, arhitectura System Ready a sistemului DigiStreet vă permite să vă bucurați acum de avantajele sistemelor de iluminat conectate și de asemenea, vă pregătește orașul pentru inovațiile viitoare! Cele două socluri permit conectarea directă la sistemul CityTouch de la Philips și, de asemenea, pregătesc conectarea la inovațiile viitoare ale Internet of Things. În plus, fiecare aparat de iluminat individual este identificabil în mod unic, datorită aplicației Philips, denumită Service Tag. Prin simpla scanare a codului QR care se găsește pe interiorul ușii stâlpului, puteți accesa imediat configurația aparatului de iluminat, astfel accelerând și facilitând operațiile de întreținere și programare, indiferent din etapa din durata de viață a aparatului de iluminat. DigiStreet este, de asemenea, dotat cu rețele de lumină dedicate care: 1) mențin ecosisteme optime pentru lilieci sau 2) mențin un cer nocturn întunecat.

Beneficii

- Acest sistem de iluminat pregătit pentru viitor, este ușor de modernizat imediat după instalare sau mai târziu, cu senzori și noduri de conectare la sisteme de administrare și control ale iluminatului de ultimă generație, pentru a permite noi funcționalități.
- Disponibilitatea mare a sistemelor optice permite acoperirea geometriei variate ale căilor de circulație și șoselelor naționale și internaționale.
- Echiparea cu Service Tag, un sistem de identificare bazat pe coduri QR, face fiecare aparat de iluminat identificabil în mod unic și oferă informații de instalare, mentenanță și despre piese de schimb.

Caracteristici

- Identificare facilă a aparatului de iluminat cu ajutorul etichetei de service "service tag" Philips
- Eficacitate sporită de până la 161 lm/W
- Peste 30 de variante de fascicule luminoase și sisteme optice interne diferite
- Protecție împotriva supratensiunii, 10 kV
- Este disponibil instrumentul de proiectare luminotehnică L-tune
- Durată de viață de 100.000 de ore, până la L96
- Sistem optic intern (opțional)

Cerere


- Căi de circulație și drumuri principale de acces
- Zone urbane și rezidențiale
- Centre ale orașelor și străzi principale
- Piste pentru biciclete, trotuare și treceri pentru pietoni

Versions




Digistreet-BGP763-DP04

Cote



Cote



Detalii produs

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif




Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif




Digistreet-BGP761-DP18.tif



Detalii produs

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Informații generale

Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Da

Date tehnice lumină

Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Gri închis
-----------------	------------

Aprobare și aplicație

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK09
Cod de protecție împotriva infiltrărilor	IP66

Informații generale (1/2)

Order Code	Full Product Name	Echipament	Test de incandescență	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	-	LED120	1 unitate
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	-	LED159	1 unitate
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	-	LED129	1 unitate
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	-	LED169	1 unitate
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	-	LED110	1 unitate
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-	-	LED149	1 unitate
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	-	LED180	1 unitate
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-	-	LED100	1 unitate
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	-	LED139	1 unitate
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	-	LED170	1 unitate
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	-	LED200	1 unitate
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	-	LED210	1 unitate
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED190	1 unitate
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED220	1 unitate
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED10	1 unitate
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED12	1 unitate
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED14	1 unitate
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED16	1 unitate
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED22	1 unitate
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED24	1 unitate
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED27	1 unitate
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED30	1 unitate
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED34	1 unitate
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED44	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Echipament	Test de incandescență	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED49	1 unitate
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	-	LED24	1 unitate
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	-	LED44	1 unitate
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED280	2 unități
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	-	LED300	2 unități
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	-	LED260	2 unități
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	-	LED340	2 unități
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-	-	LED320	2 unități
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	-	LED45	1 unitate
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	-	LED74	1 unitate
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	-	LED94	1 unitate
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-	-	LED109	1 unitate
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-	-	LED55	1 unitate
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	-	LED84	1 unitate
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	-	LED55	1 unitate
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	-	LED84	1 unitate
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	-	LED50	1 unitate
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	-	LED79	1 unitate
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-	-	LED59	1 unitate
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	-	LED90	1 unitate
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-	-	LED74	1 unitate

Informații generale (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse	Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762	37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762	37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762	37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762	37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP760
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lă ime			Indice de redare a culorilor (IRC)
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	80
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	Alb cald 830	3000 K	80
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	32° x 29°	Alb neutru 740	4000 K	70
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Lă ime			Indice de redare a culorilor (IRC)
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	61° x 150°	Alb cald 830	3000 K	80
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	70
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	106° x 86°	Alb neutru 740	4000 K	70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	Alb neutru 740	4000 K	70
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	80
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	Alb cald 830	3000 K	80
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	Alb neutru 740	4000 K	70
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	Alb cald 830	3000 K	80
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	70
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	Alb neutru 740	4000 K	70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb cald 830	3000 K	80
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	70
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	106° x 44°	Alb neutru 740	4000 K	70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	Alb neutru 740	4000 K	70
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	Alb neutru 740	4000 K	70
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	Alb cald 830	3000 K	80
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	80
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Număr de surse de	
			lumină	Tip optic exterior
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10.800 lm	-	Distribuție îngustă 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13.485 lm	-	Distribuție medie 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11.830 lm	-	Distribuție medie 11
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14.960 lm	-	Distribuție simetrică 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10.010 lm	-	Distribuție îngustă 10
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	13.500 lm	-	Distribuție medie 50
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15.480 lm	-	Distribuție extra largă 10
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	8.918 lm	-	Distribuție medie 11
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12.740 lm	-	Distribuție medie 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15.300 lm	-	Distribuție largă 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17.200 lm	-	Distribuție largă 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18.060 lm	-	Distribuție extra largă 70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17.100 lm	-	Distribuție largă 10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19.800 lm	-	Distribuție largă 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	1	Distribuție medie 10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1.092 lm	1	Distribuție medie 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1.274 lm	1	Distribuție îngustă 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1.456 lm	1	Distribuție îngustă 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2.002 lm	1	Distribuție medie 50
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	2.136 lm	1	Distribuție medie 70
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	2.403 lm	1	Distribuție simetrică 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2.730 lm	1	Distribuție largă 10
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	2.958 lm	1	Distribuție extra largă 10

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Număr de surse de	
			lumină	Tip optic exterior
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3.784 lm	1	Distribuție largă 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4.263 lm	1	Distribuție extra largă 70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2.070 lm	-	Distribuție medie 10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3.827 lm	-	Distribuție medie 10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21.360 lm	-	Distribuție largă 10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25.200 lm	-	Distribuție largă 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22.100 lm	-	Distribuție extra largă 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29.920 lm	-	Distribuție largă 10
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	26.880 lm	-	Distribuție extra largă 70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4.050 lm	-	Distribuție medie 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6.660 lm	-	Distribuție medie 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8.084 lm	-	Distribuție extra largă 10
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9.790 lm	-	Distribuție medie 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5.096 lm	-	Distribuție îngustă 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7.392 lm	-	Distribuție simetrică 50
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5.096 lm	-	Distribuție medie 11
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	7.476 lm	-	Distribuție medie 10
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4.550 lm	-	Distribuție medie 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6.688 lm	-	Distribuție medie 70
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5.400 lm	-	Distribuție îngustă 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8.100 lm	-	Distribuție largă 10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6.660 lm	-	Distribuție medie 50

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	85 W
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	66 W
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	17 W
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	16 W
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	20 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	182 W
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50 W
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W

Sisteme de comandă și reglarea intensită ii luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Da
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Da
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nu
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nu
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Da
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Da
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nu
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nu
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nu
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nu
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Da
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Da
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Da
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nu
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nu
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nu
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nu
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Da
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Da
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nu
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nu
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nu
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nu
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Da
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nu
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Da
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Da
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Da
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Da
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Da
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nu
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Da

Aprobare și aplica ie

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/ diferen ial)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/ diferen ial)
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/ diferen ial)
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/ diferen ial)
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 10 kV în mod diferen ial și 10 kV în mod comun
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Nivelul de protec ie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferen ial și 8 kV în mod comun

Condi ii de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Nu se aplică
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nu se aplică
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nu se aplică
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu se aplică
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu se aplică
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu se aplică
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Nu se aplică
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Nu se aplică
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nu se aplică
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nu se aplică
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nu se aplică
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu se aplică
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu se aplică
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nu se aplică
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Nu se aplică
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu se aplică
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Nu se aplică
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu se aplică
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nu se aplică
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nu se aplică
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nu se aplică
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nu se aplică
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nu se aplică
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nu se aplică
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu se aplică
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu se aplică
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nu se aplică
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nu se aplică
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu se aplică
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu se aplică
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu se aplică
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nu se aplică
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Nu se aplică
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Nu se aplică
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Nu se aplică
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nu se aplică
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Nu se aplică

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866229

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866232

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866242

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866225

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866249

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866228

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866251

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866220

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866221

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866246

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863562

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863561

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863564

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863554

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863567

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863563

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863566

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863560

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925864083

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866223

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866230

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866238

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866250

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866227

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866233

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866224

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866235

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866236

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866241

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866222

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866234

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866247

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866252

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866248

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866226

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866237

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866239

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866240

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866245

Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866253

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863556

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863557

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863555

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925864084

