



CoreLine Hublot – Pour tous les projets où la lumière compte vraiment.

CoreLine Hublot

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Avantages

- Une solution universelle couvrant diverses exigences d'application (intérieures et extérieures) et offrant un bon confort visuel
- Design fin et discret avec différentes couleurs de finition (via le choix des collerettes accessoires, disponibles en Blanc, Noir, Gris, avec ou sans casquette)
- Facile à installer
- Idéal pour le remplacement des hublots conventionnels (CFL)


Fonctions

- Un effet de lumière homogène pour assurer un très bon confort visuel (collerettes à casquette disponible en option pour orienter le flux vers le sol)
- Excellente efficacité lumineuse
- Résistant à l'eau (IP65), robuste (IK10) et anti-vandal.
- Installation facile grâce aux connecteurs à poussoir et à la possibilité de câblage traversant
- Détecteur de mouvement en option, avec fonction de détection de la lumière du jour, de gradation et de regroupement sans fil
- Versions DALI et Interact ready en option
- 3 flux et 2 températures de couleurs disponibles pour répondre à tout type d'application

Application

- Couloirs
- Cage d'escaliers
- Résidences
- Locaux techniques
- Sorties de secours
- Parkings couverts

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP65
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type de batterie	Marquage	Commande intégrée	Source lumineuse remplaçable
		d'éclairage de secours	ENEC		
8719514528796	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528802	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Non
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Non
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Non
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Non
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Non
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Non
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	Non
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Non
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	Non
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Non
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Non
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Non
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Non

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Marquage ENEC	Commande intégrée	Source lumineuse remplaçable
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Non
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Non
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Non
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Non
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable	Oui
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable	Oui
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de	Oui

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Marquage ENEC	Commande intégrée	Source lumineuse remplaçable
				lumière programmable avec regroupement sans fil	
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V	8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V	8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V	8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1.200 lm
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2.000 lm
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1.200 lm
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1.250 lm
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2.100 lm
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2.200 lm
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température	Efficacité	Flux lumineux
			de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3.100 lm
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1.350 lm
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2.100 lm
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3.400 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température	Efficacité	Flux lumineux
			de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3.550 lm
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1.850 lm
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1.950 lm
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1.200 lm
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1.250 lm
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2.100 lm
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2.200 lm
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2.950 lm
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3.100 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation
		électrique
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W

Order Code	Full Product Name	Consommation
		électrique
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 à +25 °C
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 à +25 °C
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 à +25 °C
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 à +25 °C
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 à +25 °C
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 à +25 °C
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 à +35 °C
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 à +35 °C
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 à +35 °C
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 à +35 °C
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 à +25 °C
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 à +25 °C
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 à +25 °C
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 à +25 °C
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 à +25 °C
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 à +25 °C
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 à +25 °C
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 à +40 °C
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 à +40 °C
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 à +40 °C
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité
		lumineuse
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Non
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	Oui
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	Oui
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité
		lumineuse
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	Oui
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	Oui
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	Oui
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	Oui
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	Oui
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Oui
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Oui
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Oui
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Oui
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Oui
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Oui
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Oui
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Oui
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Oui
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Oui
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Oui
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Oui
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Oui
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Oui
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Oui
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	Non
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	Non
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Non
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Non
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Oui
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Oui
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Oui
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Oui
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Oui
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Oui

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Non applicable	Non
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	Non
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	Non
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	Non
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Non
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Non
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Non
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	Non

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Non
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	Non
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Non
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Non
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Non
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Oui
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Oui

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Non
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Non
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Oui
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Oui
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Non
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Non
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Oui
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Oui
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Non
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Non
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Non
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Non

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non applicable	Non
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Non applicable	Non
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Non applicable	Non
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Non
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Non
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Non
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Non
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Non
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Non

