



# Pacific LED Green Parking – ljus där det behövs

## Pacific LED Green Parking

Belysning är oerhört viktigt för att skapa trygghet och vägledning i parkeringsgarage. Trots det är det inte möjligt att förutse exakt när ljuset kommer att behövas och därför lämnas belysningen ofta tänd. Resultatet är att energikostnaderna för belysning kan stiga till 70 % av de totala driftskostnaderna för ett parkeringsgarage. Pacific LED Parking Green är baserat på det senaste inom LED-teknologi- och optik och i kombination med närvarostyrda styrenheter utgör produkten ett innovativt, flexibelt och helt eftermonterbart system för parkeringsentreprenörer som vill reducera sina energikostnader och de medföljande koldioxidutsläppen utan att kompromissa med den säkerhet och komfort som belysning innebär för parkeringsgaragets gäster.

### Fördelar

- Möjligt att uppnå energibesparingar på upp till 80 % jämfört med lysrör, utan att kompromissa med säkerheten
- Helt eftermonterbart system, kabelbyte behövs inte; smidig driftsättning med självadressering
- Total systemgaranti; möjligt serviceerbjudande för 10 års-garanti.

### Funktioner

- Det senaste inom LED-teknologi och -optik
- Energieffektiv, med utökad livslängd tack vare dimningskapacitet, vilket garanterar god avkastning på investeringen
- Robusta komponenter och system
- Enkel att installera tack vare trådlösa styrenheter, sensorer och smidig driftsättning med självadressering
- Säljs endast som ett fullständigt system

# Pacific LED Green Parking

## Användning

• Parkeringshus

## specifikationer

Armatyr	WT460X
Ljuskälla	Philips Fortimo LEDline 3R
Effekt	28 till 58 W (beroende på utförande)
Spridningsvinkel	50° (NB) 100° (WB) 120° (VWB)
Ljusflöde	3 500 till 6 400 lm (beroende på utförande)
Korrelerad färgtemperatur	4 000 K
Färgåtergivning	>80
Medellivslängd L70B50	80,000 timmar
Medellivslängd L80B50	50,000 timmar
Medellivslängd L90B50	25,000 timmar
Driverbortfall	1 % per 5 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Temperaturintervall vid drift	-20 till +45 °C

Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimning	Inbyggt trådlöst styrsystem med externa IP65-sensorer
Styrsystemets input	DALI; driftsättning med fjärrkontroll (levereras med systemet)
Tillval	Nödbelysning (inbyggd): 3 timmar (EL3) Genomkoppling (TW1 eller TW3)
Material	Armatyrhus: polykarbonat Takklämmor: rostfritt stål Linser: PMMA
Färg	Grått, RAL 7035
Optik	Smal (NB), bred (WB) och väldigt bred (VWB) beam
Anslutning	Inbyggda hane / hona-kontakter
Installation	Enskild; armaturen låses fast i förmonterad takplatta (levereras med armaturen) Genomkoppling möjlig
Kommentarer	Lösningen levereras endast som komplett system

## Versions



## Produktinformation



PacificLED\_Gen4-WT470C-  
DP02.jpg



PacificLED\_Gen4-WT470C-  
DP01.jpg

# Pacific LED Green Parking

## Produktinformation

PacificLED\_Gen4-WT480C-  
DP02.jpg



PacificLED\_Gen4-WT480C-  
DP01.jpg



### Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Inte tillämpbar

### Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66

### Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

### Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
------------	-----------

### Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montage på lättantändlig yta
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Tolerans för ljusflöde	+/-7%

### Mekanik och armaturhus

Färg--	Vit
--------	-----

### Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925867746	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	-25 till +45 °C
910925867747	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600	-25 till +45 °C
910925867748	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867749	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867750	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867751	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867753	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867754	WT470X LED64S/840 VWB ACW TC5 L1600	-25 till +45 °C
910925867755	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867756	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867757	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867758	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867759	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867760	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867761	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867762	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867763	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867764	WT470X LED64S/840 WB ACWH TC5 L1600	-25 till +45 °C
910925867765	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867766	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-25 till +45 °C
910925867767	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	-25 till +45 °C
910925867768	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	-25 till +45 °C
910925867769	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-20 till +45 °C
910925867770	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	-20 till +45 °C
910925867771	WT480X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	-20 till +45 °C
910925867772	WT480X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	-20 till +45 °C
910925867773	WT480X LED64S/840 VWB ACW TC5 L1600	-20 till +45 °C
910925867774	WT480X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	-20 till +45 °C

## Allmän information

## Pacific LED Green Parking

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925867746	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	VWB	WT470X
910925867747	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600	VWB	WT470X
910925867748	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	VWB	WT470X
910925867749	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	VWB	WT470X
910925867750	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	WB	WT470X
910925867751	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	WB	WT470X
910925867753	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	VWB	WT470X
910925867754	WT470X LED64S/840 VWB ACW TC5 L1600	VWB	WT470X
910925867755	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	WB	WT470X
910925867756	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	VWB	WT470X
910925867757	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	NB	WT470X
910925867758	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	NB	WT470X
910925867759	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	WB	WT470X
910925867760	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	VWB	WT470X

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925867761	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	VWB	WT470X
910925867762	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	WB	WT470X
910925867763	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	WB	WT470X
910925867764	WT470X LED64S/840 WB ACWH TC5 L1600	WB	WT470X
910925867765	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	VWB	WT470X
910925867766	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	VWB	WT470X
910925867767	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	VWB	WT470X
910925867768	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	WB	WT470X
910925867769	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	VWB	WT480X
910925867770	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	VWB	WT480X
910925867771	WT480X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	WB	WT480X
910925867772	WT480X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	VWB	WT480X
910925867773	WT480X LED64S/840 VWB ACW TC5 L1600	VWB	WT480X
910925867774	WT480X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	WB	WT480X

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925867746	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867747	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867748	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867749	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867750	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867751	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	144 lm/W	3600 lm	25 W
910925867753	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867754	WT470X LED64S/840 VWB ACW TC5 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867755	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	138 lm/W	6500 lm	47 W

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925867756	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867757	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	140 lm/W	6600 lm	47 W
910925867758	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	140 lm/W	8119 lm	58.5 W
910925867759	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	138 lm/W	7992 lm	58.5 W
910925867760	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867761	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	140 lm/W	3500 lm	25 W
910925867762	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	144 lm/W	3600 lm	25 W
910925867763	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	138 lm/W	6500 lm	47 W
910925867764	WT470X LED64S/840 WB ACWH TC5 L1600	138 lm/W	6500 lm	47 W

## Pacific LED Green Parking

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925867765	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867766	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867767	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867768	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	138 lm/W	6500 lm	47 W
910925867769	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925867770	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867771	WT480X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	138 lm/W	6500 lm	47 W
910925867772	WT480X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867773	WT480X LED64S/840 VWB ACW TC5 L1600	136 lm/W	6400 lm	47 W
910925867774	WT480X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	138 lm/W	6500 lm	47 W

