



Stimmiges Licht für jede Bühne

MSD

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

Vorteile

- Optimale Lichtverteilung
- Geringe Betriebskosten
- Brillantes Licht auf der Bühne

Merkmale

- Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen
- Gute Farbwiedergabe
- Beliebige Brennstellung

Anwendung

- Studio- und Discobeleuchtung
- Lichtfaser-Optik



Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



Abmessungsskizzen



Product

MSD 200 1CT/40
 MSD 250/2 30H 1CT/4
 MSD 200/2 1CT/4
 MSD 250 1CT/4

Product

MSD 150/2. 1CT/4

Dimmen

Dimmbar Nein

Allgemeine Eigenschaften

Betriebsstellung UNIVERSAL

Systembeschreibung na

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
91470200	MSD 200 1CT/40	3,4 A	200 W
41590000	MSD 200/2 1CT/4	3,4 A	200 W
41588700	MSD 250 1CT/4	3 A	250 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	3 A	250 W
41598600	MSD 150/2. 1CT/4	1,85 A	150 W

Allgemeine Eigenschaften

Full Product		Lebensdauer bis		
Order Code	Name	Socket	50 % Ausfall (nom.)	Hauptanwendungsgebiet
91470200	MSD 200 1CT/40	GY9.5	2000 h	Studio/Disco
41590000	MSD 200/2 1CT/4	GY9.5	3000 h	Studio/Disco
41588700	MSD 250 1CT/4	GY9.5	3000 h	Studio/Disco

Full Product		Lebensdauer bis		
Order Code	Name	Socket	50 % Ausfall (nom.)	Hauptanwendungsgebiet
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	GY9.5	3000 h	Studio/Disco
41598600	MSD 150/2. 1CT/4	G12	3000 h	Unterhaltung

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom (nom.)
91470200	MSD 200 1CT/40	-	6000 K	80	11500 lm	13500 lm
41590000	MSD 200/2 1CT/4	670 (2)	6700 K	70	11500 lm	13500 lm
41588700	MSD 250 1CT/4	-	6700 K	75	15000 lm	18000 lm
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	850	8100 K	70	16000 lm	18000 lm
41598600	MSD 150/2. 1CT/4	2	8500 K	62	9000 lm	10500 lm

Colour Rendering Diagrams

