



Philips MSD – met het juiste licht een helder podium.

MSD

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Voordelen

- Optimale lichtproductie
- Lage exploitatiekosten
- Helderheid op het podium

Kenmerken

- Enkelkneeps lampconcept
- Lange levensduur
- Daglicht-kleurtemperaturen

Toepassing

- Displayverlichting
- Discotheekverlichting
- Glasvezeloptiek

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



MSD 200(/2), MSD 250(/2)

Maatschets



Product
MSD 200 1CT/40
MSD 250/2 30H 1CT/4

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Algemene informatie	
Lampvoet	GY9.5
Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Gebruiksstand	UNIVERSAL
Systeembeschrijving	N.v.t.

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
91470200	MSD 200 1CT/40	3,4 A	200 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	3 A	250 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Levensduur tot 50% uitval (nom.)
91470200	MSD 200 1CT/40	2000 h

Order Code	Full Product Name	Levensduur tot 50% uitval (nom.)
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	3000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
91470200	MSD 200 1CT/40	-	6000 K	80	11500 lm	13500 lm
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	850	8100 K	70	16000 lm	18000 lm

Colour Rendering Diagrams

