



Лампа **MSR Gold™ SA** с двумя цоколями — эффективность и длительный срок службы

MSR Gold™ SA Double Ended

Для увеличения общего срока службы ламп MSR Gold™ SA с двумя цоколями токопроводящие контакты имеют золотое покрытие. Это обеспечивает эффективную защиту от нагрева и сводит к минимуму количество преждевременных отказов лампы и патрона, а также гарантирует точную цветопередачу в сочетании с длительным сроком службы. В дополнение к этому, инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи.

Преимущества

- Возможность использования при более высоких температурах и в любых позициях. Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, высокая эффективность на протяжении всего срока службы
- Чистый белый свет; палитра, близкая к интегральному излучателю. Последовательная цветопередача по всей линейке MSR
- Защита от преждевременного выхода из строя лампы или патрона

Характеристики

- Технология Philips Pinch Protection
- Заполнение MSR
- Контакты лампы с позолоченным покрытием

MSR Gold™ SA Double Ended


Применение

- Индустрия развлечений


Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



Чертеж размеров



Product	A (max)	A (min)	A	C (max)	D (max)	O
MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4	115,2 mm	114,4 mm	114,8 mm	136 mm	23 mm	7 mm
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm
MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	23,2 mm	7,0 mm	114,8 mm	136 mm		
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm
MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm
MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Общая информация	
Срок службы до 50% отказов (ном.)	750 h
Рабочее положение	UNIVERSAL

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
928099605115	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	No
928174705115	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	No
928175305115	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
928176605115	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	Yes
928175105114	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	No
928410005115	MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4	Yes

Эксплуатационные и электрические характеристики

MSR Gold™ SA Double Ended

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928099605115	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	13,6 A	1200 W
928174705115	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	11,5 A	700 W
928175305115	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	13,6 A	1200 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928176605115	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	13,5 A	1510 W
928175105114	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	7 A	575 W
928410005115	MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4	13,4 A	1510 W

Общая информация


Order Code	Full Product Name	Основная область применения	Описание системы
928099605115	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	SFC10-4 Entertainment	SA/DE
928174705115	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	SFC10-4 Studio/Disco	SA/2 DE
928175305115	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	SFC10-4 Entertainment	SA/2 DE

Order Code	Full Product Name	Основная область применения	Описание системы
928176605115	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	SFC10-4 Entertainment	SA/DE
928175105114	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	SFC-11 Entertainment	SA/2 DE
928410005115	MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4	SFC10-4 Entertainment	SA/DE

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Код цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (мин.)	Коэффициент цветопередачи (ном.)	Световой поток (мин.)	Светоотдача (ном.)
928099605115	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	-	6000 K	-	85	92700 lm	103000 lm
928174705115	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	-	7500 K	62	75	43200 lm	48000 lm
928175305115	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	-	7500 K	-	85	90000 lm	100000 lm
928176605115	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	-	6000 K	-	85	-	140000 lm
928175105114	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	2	7500 K	-	75	39000 lm	42000 lm
928410005115	MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4	-	5600 K	-	90	-	141000 lm

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering
Vector diagram

MSR Gold™ SA Double Ended

