



Productomschrijving

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Perfecte daglichtkleur dankzij 6000 K kleurtemperatuur met uitstekende kleurenkarakteristieken die vereist zijn voor de set
- Geen boogbeweging
- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Warme herstart is mogelijk, wat op elk moment de beschikbaarheid van licht verzekert

Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- MSR-vulling
- Optimale geometrie van ontladingsbuizen
- Hoog rendement
- Enkelkneeps lampconcept
- Warme herstart mogelijk

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Toepassing

- Filmen binnen en buiten
- Theaters
- Professionele fotografie
- Simulatie van zonlicht



Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



Maatschets




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Algemene informatie	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	-
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8718291221050	MSR 575 HR 1CT/4	G22
8718291227960	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8727900926064	MSR 1200 HR 1CT/2	G38

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
	Name	kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom
8718291221050	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43.200 lm	48.000 lm
8718291227960	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28.080 lm	31.200 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
	Name	kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom
8727900926064	MSR 1200 HR 1CT/2	6000 K	95	-	103.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8718291221050	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W
8718291227960	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8727900926064	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1.200 W

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

