



Produktbeschreibung:

MSR Short Arc

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Sehr kompakter Lichtbogen
- Gute Farbwiedergabe

Merkmale

- Philips Pinch Protection
- Short arc (kurzer Lichtbogen)
- Nicht dimmbar

Anwendung



- Beleuchtung im Unterhaltungsbereich

Versions



MSR Short Arc

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm
MSR 2000 SA 1CT/8	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 mm	3,0 mm	36 mm	37 mm	36,5 mm	80 mm

Allgemeine Eigenschaften

Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	750 h
Hauptanwendungsgebiet	Studio/Disco
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Systembeschreibung	Kurzbogen

Lichttechnische Daten

Farbcode	-
----------	---

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	Nein
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	Nein
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	Ja

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	8,4 A	400 W
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	13,8 A	1200 W
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	21,5 A	2000 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Socket
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	GY9.5
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5

Order Code	Full Product Name	Socket
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	GY22

MSR Short Arc

Lichttechnische Daten

Full						Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Lichtstrom	Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Lichtstrom
Code	Name	(nom.)	(nom.)	(min.)	(nom.)	Code	Name	(nom.)	(nom.)	(min.)	(nom.)
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	5600 K	75	23500 lm	30000 lm	22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6000 K	80	80000 lm	96000 lm
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	49500 lm	55000 lm	91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	6000 K	89	164000 lm	174000 lm

Colour Rendering Diagrams

