



Dört taraflı ikonik İspanyol aydınlatma armatürü

Villa LED

Villa LED, ilk olarak 19. yüzyılda Madrid'de kullanılan geleneksel dört taraflı armatürlerin belirli oran ölçülerini ve şeklini korumaktadır. Performans ve mirası koruma arasında mükemmel bir denge kurar. Günümüzde İber Yarımadasında sıkça kullanılan Villa LED modeli, tarihi ortamların ve geleneksel kasaba ve köylerin aydınlatılmasına uygundur. Villa LED ayrıca yerel yönetimlerin Philips Aydınlatma tarafından geliştirilen ve CityTouch bağlı aydınlatma sistemini de içeren en son teknolojilerin avantajlarını yaşamasına olanak tanıyor. Ayrıca Villa LED gece koyu bir gökyüzünü koruyan özel bir ışık planıyla da donatılmıştır.

Faydaları

- Hem çağdaş hem de tarihi ortamlara uyan ikonik aydınlatma armatürü
- Bakımı kolay
- Uzun kullanım ömürlü LED motoru
- Geniş bir ayak ve sütun çeşitliliğiyle eksiksiz bir aydınlatma çözümü
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Tarihi şekil
- Enerji verimli aydınlatma armatürü
- Çeşitli montaj seçenekleri: aydınlatma armatürü farklı sütunlar, bağlantılar ve birden çok kol bağlantı parçası ile birleştirilebilir

Uygulama

- Ana kent yolları ve caddeler
- Yan yollar ve konut bulunan cadde ve sokaklar
- Şehir merkezleri ve tarihi alanlar
- Bisiklet ve yaya yolları
- Otopark alanları
- Meydanlar, parklar ve oyun alanları

Şartlar

Tür	BDP765 (üstten montajlı model) BSP765 (askılı model)
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	Konfigürasyona bağlı olarak en çok 79 W
Işık akısı	Konfigürasyona bağlı olarak 500 - 6.800 (sıcak beyaz), 500 - 7.700 (nötr beyaz)
Aydınlatma armatürü verimi	En fazla 122 lm/W
Renk Sıcaklığı	3.000 - 4.000 K
Renksel Geriverim	80 - 70
İndeksi	
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım	L95'e kadar
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	10%
Performans Ortam Sıcaklığı Tq	+25 °C

Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 - +35 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü) Philips Xitanium Sürücüsü
Şebeke gerilimi	220-240 V / 50-60 Hz
Dim etme	LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), Starsense RF Wireless ve CityTouch Ready, Photocell, MiniCell 35, 55, 75 lüks)
Optik sistem	Orta Dağılım Işını (DM,DN), Yaya Geçidi, Simetrik, Geniş ve Çok Geniş, Louver Temperli düz cam, şeffaf veya buzlu
Malzeme	Muhafaza: Yüksek basınçlı alüminyum Cam: termal olarak sertleştirilmiş, 5 mm kalınlığında
Renk	Siyah N9 (MN332L) Diğer RAL veya AKZO Futura renkleri istek üzerine sunulur
Bakım	Saçağın klipsi açılarak ışık modülü değiştirilebilir
Kurulum	En Üst: 60 ve 76 mm ağızlık, yekpare ve açık göbek Askılı 3/4 veya 1"G Önerilen montaj yüksekliği: 4-6 m Ağırlık: en çok 10.5 kg Maks SCx: 0,26 m²

Versions



Villa LED BSP765 pedestrian luminaire, suspended version

ÜRÜN BİLGİLERİ



Villa_LED-BDP765-DP01.tif



Villa_LED-BDP765-DP02.tif



Villa_LED-BDP765-DP04.tif



Villa_LED-BDP765-DP05.tif



Villa_LED-BDP765-DP07.tif



Villa_LED-BDP765-DP08.tif



Villa_LED-BDP765-DP09.tif

