



Produktbeschreibung:

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe

Vorteile

- Langwellige UV-Strahlung
- Spektrum angepasst an die Augenempfindlichkeit von Fliegen


Merkmale

- Emittiert langwellige UV-A Strahlung im Bereich von 350 nm - 400 nm
- UV-B/UV-A Verhältnis unter 0,1 % (UV-B: 280 nm - 315 nm)
- Konform mit RoHS und WEEE

Anwendung

- Insektenfallen
- Erkennung und Analyse in der Textil- und Chemieindustrie

Versions






Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Versions



Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293 mm	302.5 mm
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135.9 mm	143 mm	140.6 mm	150.1 mm
Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

Lichttechnische Daten

Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	4.4 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4.4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4.4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4.4 mg

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13.0 mg
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	8.0 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8.0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5.0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5.0 mg

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	0.17 A	29 V	4.5 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	0.40 A	43 V	15 W
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0.16 A	42 V	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0.400 A	34 V	11.5 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0.145 A	56 V	7.1 W
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0.43 A	101 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	0.805 A	45 V	30 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0.865 A	50 V	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0.34 A	51 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0.36 A	59 V	18 W

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Socket	Lebensdauer bis 50 %		Nutzlebensdauer (nom.)	Hauptanwendungsgebiet	Systembeschreibung
			Ausfall (nom.)	Nutzlebensdauer (max.)			
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	G5	8000 h	5000 h	-	-	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5	-	1000 h	-	-	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5	-	-	2000 h	Reprographie (R)	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Insect traps	Schnellstarter (RS)
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	G13	2000 h	-	2000 h	Insect traps	-
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	-	9000 h	Reprographie (R)	-

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenform	Order Code	Full Product Name	Kolbenform
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	T5	26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16	89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	T26
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16	86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16	71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16	26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

UV-Beständigkeit

Order Code	Full Product Name	UV-A-	UV-A-	UV-A/UV-	Order Code	Full Product Name	UV-A-	UV-A-	UV-A/UV-
		Strahlung	Strahlung				Strahlung	Strahlung	
		100 Std. (IEC)	0 Std. (IEC)	B (IEC)			100 Std. (IEC)	0 Std. (IEC)	B (IEC)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 / 10X25CC	-	-	0.2 %	26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10.0 W	12.4 W	0.2 %
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/ 10X25BOX	3 W	-	0.2 %	89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	6.6 W	-	0.2 %
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	1.4 W	-	0.2 %	86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8.8 W	-	0.2 %
95145827	Actinic BL TL 11W/10	2.0 W	-	0.2 %	71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3.5 W	-	0.2 %
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	1.60 W	-	0.2 %	26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5.0 W	-	0.2 %

