



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – optimizat pentru capcane electronice de insecte

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Cu un spectru optimizat, care corespunde sensibilității ochilor muștei de casă, lampile Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S și PL-L sunt perfecte pentru atragerea insectelor. Acestea nu generează radiație UV-B și, prin urmare, sunt perfect sigure. În plus, având cel mai redus conținut de mercur din industrie și fiind 100% fără plumb, aceste lampi reprezintă o alegere foarte bună pentru mediul înconjurător. De asemenea, disponibilitatea unei game largi de factori de formă [drept (T5, T8, T12), circular (TL-E) și compact (PL-S/PL-L)] și de tensiuni vă permite să realizați toate tipurile de designuri pentru dispozitivele electronice de eliminare a insectelor.

Beneficii

- Se potrivește perfect sensibilității ochilor muștelor de interior și în acest fel atrage mai multe insecte
- Utilizare în siguranță
- O alegere bună din punct de vedere al protecției mediului
- Libertate de design

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 – 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 – 315 nm)
- 100% fără plumb
- Conținut scăzut de mercur
- Gamă largă de puteri disponibile

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Cerere

- Capcane pentru insecte
- Dispozitive electronice pentru eliminare insecte

Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



XPPR XUBTL 10 G5

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

