



En fleksibel værktøjskasse til detailhandel til en overkommelig pris

GreenSpace Accent-projektør, 1. gen.

Med GreenSpace Accent-serien kan butikker og driftsansvarlige skifte fra CDM til LED og få gavn af fordelene ved Philips PerfectAccent lyskvalitet samt de betydelige energibesparelser – alt sammen for en rimelig startinvestering. GreenSpace Accent-projektørens almindelige 3C-adapter og specifikke lumenpakker gør det hurtigt og nemt at udføre eftermontering. Til mode- og fødevarerbutikker fås GreenSpace Accent-projektøren med særlige lysnuancer og LED-løsninger, der udstiller tøj og ferskvarer i det bedst tænkelige lys. Tjek siderne vedrørende mode og fødevarer i vores katalog for at få mere at vide om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Fordele

- Rent og robust design
- Alle anvendelser inden for detailhandel
- Belysningsfleksibilitet ud over CDM

Funktioner

- Driver indbygget i kompakt armaturhus
- Philips PerfectAccent lyskvalitet
- Lysnuancer til modebutikker og LED-løsninger til fødevarerbutikker medfølger
- Skinnemonteret CDM-armatur til eftermontering

Anvendelsesområder

- Detailforretninger, især fødevarer- og modebutikker

GreenSpace Accent-projektør, 1. gen.

Specifikationer

Type	ST320T (3C-skinneversion)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	14,4, 23 og 32,9 W i lysfarverne 830, 840 og 827 for LED17S, LED27S og LED39S
Spredningsvinkel	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Lysstrøm	1700 lm (til lysfarve 830, PW9)
	2600 lm (light color 827, PW9 og CRW)
	3600 lm (lysfarve PW9)
	1700 lm (til lysfarve CRW, CH)
	1650, 3700 lm (til lysfarve 827)
	2700, 3900 lm (til lysfarve 830)
	1800, 2800, 4000 lm (til lysfarve 840)
Korreleret farvetemperatur	2500 K (til Fresh Food Champagne CH) 2700, 3000 K (til 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4.000K
Farvegengivelsesindeks	>80 (til 3000, 4000 og 2700 K, Fresh Food Meat FMT) >90 (til PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
Standardafvigelse for farvematch (SDCM)	3 (med en tolerance på +/-0,005 ved farvepunktsmåling)
Bevarelse af lumenouput efter	L80

middellevetid* på	
50.000 timer	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på	5%
50.000 timer	
Ydeevne omgivende temperatur Tq	+25°C
Driftstemperaturområde	10 til +40 °C
e	
Driver	Indbygning
Strøm-/dataforsyning	Ikke relevant
Netspænding	220-240 V, 50-60 Hz
Dæmpning	Fås ikke
Materiale	Rør: aluminium
	Beslag: polyamid
	Optikafskærmning: PMMA
Farve	Hvid (WH, RAL9003), sort (BK, RAL 9004), sølv (SI, RAL9006)
Tilslutning	3C-skinneadapter
Installation	På 3-faset skinne
	Ledningsgennemføring fås ikke
Tilbehør	Honeycomb (HC), skørt sort eller hvidt (SK).
	Skal bestilles særskilt eller samtidig med produktet.

Versions



GreenSpace Accent Projector

GreenSpace Accent-projektør, 1. gen.

Oplysninger om produktet



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP01.tif

GreenSpace Accent-projektør, 1. gen.

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
------------------	-----------

Generelle oplysninger

Lyskildens strålevinkel	120 °
Sokkel	-
CE-mærke	CE-mærket
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Optikafskærmning/linsetype	PM
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Antal lyskilder	1
Produktseriekode	ST320T
Service-kode	Ja
UL-mærke	Nej

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Lysstrømtolerance	+/-10%

Mekanik og armaturhus

Farve	hvid
-------	------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildeserie – kode	Optiktype
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	LED27	MB
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	LED39	Bredstrålende
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	LED39	Bredstrålende

Indledende ydelse (overholder IEC-standard) (1/2)

Indledende						Indledende					
Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende LED-Startlysstrøm	Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende LED-Startlysstrøm
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm	16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	119,04761904761905 lm/W	3750 lm

GreenSpace Accent-projektør, 1. gen.

Full						Indledende					
Order	Product	Indlende	korreleret	Indlende LED-	Startlysstrøm	Order	Product	Indlende	korreleret	Indlende LED-	Startlysstrøm
Code	Name	kromaticitet	farvetemperatur	armaturvirkningsgrad		Code	Name	kromaticitet	farvetemperatur	armaturvirkningsgrad	
16679300	ST320T	(0.38, 0.38)	4000 K	120,63492063492063	3800 lm		840 PSU				
	LED39S/	SDCM<3		lm/W			WB WH				

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Indledende indgangseffekt
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	23.5 W
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Indledende indgangseffekt
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W

