

Philips TubeLine: linjär tunnelbelysning för optimerad komfort och vägledning

TubeLine

Lysrörsbelysning har traditionellt varit det bästa valet för kunder som kräver hög visuell komfort från sina tunnelarmaturer. Med utmärkt ljusenhetlighet på väg och väggar, perfekt visuell vägledning och hög färgåtergivning ger linjär belysning förarna överlägsen belysningskvalitet och säkerhet. Det utlovar även hög systemredundans jämfört med lösningar för punktbelysningslösningar. Med Philips TubeLine tunnelarmaturer kan du uppnå samma belysningskvalitet, men med alla extra fördelar som följer med LED-teknik. TubeLine är en toppmodern tunnelarmatur som nyttjar den senaste LED-tekniken med optimerade mått och attraktiv prissättning för att ge snabb avkastning på investeringen. Linjär belysning har aldrig varit mer genomförbar för tunnelbelysning på en begränsad budget.

Fördelar

- Den ökade visuella komforten och säkerheten, jämfört med punktbelysning, ger ett optimalt trafikflöde
- Ekonomiskt alternativ till lysrörstunnelbelysning
- Tillgänglighet för hög tunnelbelysning: fjärrstyrt driftdonssystem
- Flexibelt belysningssystem som är enkelt att installera

TubeLine

Funktioner

- Linjär armatur i längder på 1 eller 2 meter
- Driftdon är ej inbyggt: fjärrstyrt driftdon
- Stort urval av ljusflöden: 3 000 till 30 000 lm
- Flera alternativ för montering och anslutning
- Kompatibel med tunnelstyrning från Philips och tredje part
- Servicetag: QR-baserad identifikation för information om underhåll, installation och reservdelar

Användning


- Tunnel
- Tunnel

Versions



TubeLine BGP360

Måttskiss



Produktinformation

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif




TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



Produktinformation



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Nej
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Driftdon	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	BGP360
Ljusteknik	
Armaturens ljusstråleFördelning	150°
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Färgåtergivningsindex	≥80
Optiktyp utomhus	Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Aluminium
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Surge Protection (Common/ Differential)	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Antal ljuskällor
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Antal ljuskällor
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

TubeLine

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.