



Design minimalista para uma luminária versátil

Harmony 1 e 2 LED

A luminária Harmony LED baseia-se numa forma minimalista, numa construção modular e sistemas óticos complementares. Pode ser adaptada a todos os tipos de cenário e aplicação. Disponível em dois tamanhos e concebida para alturas de 4 a 10 metros, esta luminária pode ser combinada com diversos suportes e soluções de montagem em parede, permitindo a composição de instalações diversificadas, mas consistentes. A luminária Harmony LED é a solução de iluminação global para cenários urbanos clássicos e contemporâneos, proporcionando níveis impressionantes em termos de iluminação e de desempenho energético, graças ao seu motor LED e às suas óticas adaptadas à aplicação. A gama Harmony LED também está equipada com uma receita de luz específica que preserva o céu noturno escuro.

Benefícios

Características

Aplicação

Especificações

Tipo	BGP660 (versão Harmony 1) BGP661 (versão Harmony 2)
Light source	Módulo LED integrado
Power	HA1: até 53 W, consoante a configuração HA2: até 61 W, consoante a configuração
Fluxo luminoso	1200 - 9000, consoante a configuração

Eficiência da luminária	Até 130 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	3000-4000K
Índice de restituição cromática	80 - 70

Harmony 1 e 2 LED

Manutenção luminica com vida útil média* de 100000 h	até L95
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100000 h	10%
Temperatura ambiente de funcionamento Tq	+25°C
Intervalo da temperatura de funcionamento	-25 a +35 °C
Controlador	Incorporado (módulo LED com balastro)
Tensão de rede	220-240V/50-60Hz
Corrente de irrupção	40 W: 22 A/290 µs 75 W: 46 A/250 µs
Regulação	LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), célula fotoelétrica, MiniCell 35, 55, 75 lux), DALI
Entrada do sistema de controlo	1-10V

Ótica	DN10, DN11, DM10, DM11, DM12, DM50, DW10, DW50, DX10, DX50, DS50, DPR1, DPL1 Semiglobo em policarbonato transparente, vidro plano transparente
Material	Corpo: alumínio a alta pressão Vidro: termoendurecido, espessura de 5 mm
Cor	Cinza Estão disponíveis outras cores RAL ou AKZO Futura a pedido
Manutenção	Módulo de luz substituível por abertura do compartimento
Installation	Entrada lateral, topo do poste para poste de 60 mm, suspensão 1'G Luminárias Harmony 1 e 2 LED preparadas para suportes específicos Peso: Harmony 1 LED: máx. 15 kg Harmony 2 LED: máx. 21,5 kg SCx máx.: Harmony 1 LED: 0,07 m² Harmony 2 LED: 0,09 m²

Versions



Harmony 1 LED BGP660
pedestrian luminaire, post-top
version



Harmony 1 LED BGP660
pedestrian luminaire, suspended
version



Harmony 1 LED BGP660
pedestrian luminaire, side-entry
version



Harmony 2 LED BGP661
pedestrian luminaire, post-top
version

Harmony 1 e 2 LED

Versions



Harmony 2 LED BGP661
pedestrian luminaire, suspended
version



Luminária pedonal Harmony 2 LED
BGP661, versão de entrada lateral

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK09

Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) STD kV

Informações gerais

Marca CE CE

Controlador incluído true

Marca de inflamabilidade NO

Fonte de luz substituível true

Número de unidades de equipamento 1

Dados técnicos de luminosidade

Ângulo de inclinação standard na entrada lateral 0°

Ângulo de inclinação standard no topo da coluna 0°

Rácio de fluxo luminoso ascendente 0,03

Dados mecânicos e de revestimento

Cor GR

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
45023600	BGP660 LED20-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	-
45024300	BGP660 LED84-4S/740 PSD II DM50 FG GR D9	10%
45025000	BGP660 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900	-
45027400	BGP661 LED61-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	-
45028100	BGP661 LED84-4S/740 II DM50 FG GR-2900 D	20%
45029800	BGP661 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900 60	-

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
45023600	BGP660 LED20-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	false
45024300	BGP660 LED84-4S/740 PSD II DM50 FG GR D9	true
45025000	BGP660 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
45027400	BGP661 LED61-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	false
45028100	BGP661 LED84-4S/740 II DM50 FG GR-2900 D	true
45029800	BGP661 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900 60	false

Informações gerais (1/2)

Harmony 1 e 2 LED

Order Code	Full Product Name	Difusão de feixe da luz da luminária	Cor da fonte de luz	Tipo de acessório		
				de lente/ difusor ótico	Código da família das lâmpadas	
45023600	BGP660	152° x 155°	830	FG	LED20	
	LED20-4S/830					branco
	DS50 FG GR-2900					quente
	DDF1					
45024300	BGP660	30° - 5° x 153°	740	FG	LED84	
	LED84-4S/740					branco
	PSD II DM50 FG					neutro
	GR D9					
45025000	BGP660	23° - 8° x 152°	830	PCC	LED73	
	LED73-4S/830 I					branco
	DW50 PC					quente
	GR-2900					

Order Code	Full Product Name	Difusão de feixe da luz da luminária	Cor da fonte de luz	Tipo de acessório		
				de lente/ difusor ótico	Código da família das lâmpadas	
45027400	BGP661	152° x 155°	830	FG	LED61	
	LED61-4S/830					branco
	DS50 FG GR-2900					quente
	DDF1					
45028100	BGP661	30° - 5° x 153°	740	FG	LED84	
	LED84-4S/740 II					branco
	DM50 FG					neutro
	GR-2900 D					
45029800	BGP661	23° - 8° x 152°	830	PCC	LED73	
	LED73-4S/830 I					branco
	DW50 PC					quente
	GR-2900 60					

Informações gerais (2/2)

Order Code	Full Product Name	Versão da lâmpada	Tipo de ótica	Código da família de produtos
45023600	BGP660 LED20-4S/830	4S	Distribuição simétrica 50	BGP660
	DS50 FG GR-2900 DDF1			
45024300	BGP660 LED84-4S/740	4S	Distribuição média 50	BGP660
	PSD II DM50 FG GR D9			
45025000	BGP660 LED73-4S/830 I	-	Distribuição larga 50	BGP660
	DW50 PC GR-2900			

Order Code	Full Product Name	Versão da lâmpada	Tipo de ótica	Código da família de produtos
45027400	BGP661 LED61-4S/830	-	Distribuição simétrica 50	BGP661
	DS50 FG GR-2900 DDF1			
45028100	BGP661 LED84-4S/740 II	-	Distribuição média 50	BGP661
	DM50 FG GR-2900 D			
45029800	BGP661 LED73-4S/830 I	-	Distribuição larga 50	BGP661
	DW50 PC GR-2900 60			

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Fluxo luminoso
				inicial
45023600	BGP660	3000 K	≥80	1760 lm
	LED20-4S/830 DS50			
	FG GR-2900 DDF1			
45024300	BGP660 LED84-4S/740	4000 K	≥70	7392 lm
	PSD II DM50 FG GR D9			
45025000	BGP660 LED73-4S/830	3000 K	≥80	6216 lm
	I DW50 PC GR-2900			

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Fluxo luminoso
				inicial
45027400	BGP661 LED61-4S/830	3000 K	≥80	5332 lm
	DS50 FG GR-2900			
	DDF1			
45028100	BGP661 LED84-4S/740	4000 K	≥70	7392 lm
	II DM50 FG GR-2900 D			
45029800	BGP661 LED73-4S/830	3000 K	≥80	6216 lm
	I DW50 PC GR-2900 60			

Harmony 1 e 2 LED

