



Micenas gen2 LED – en modern tolkning av den klassiska gatlyktan

Micenas LED

Micenas LED är en elegant kombination av modern design och klassisk inspiration som passar lika bra i nya som traditionella stadsmiljöer. Den energieffektiva LEDGINE-O-enheten ger högre ljusflöde och längre livslängd, och armaturen har fått behålla sin ursprungliga form för behaglig stämningsbelysning. Armaturhuset har en texturerad svart ytbehandling som framhäver den tidlösa designen och smälter perfekt in i väggar och fasader. Välj bland ett flertal särskilda montagefästen för garanterat estetisk integration av såväl armatur som stolpe.

Fördelar

- Modern design med klassisk inspiration
- Högeffektiv LEDGINE-O-enhet
- Lätt att underhålla

Funktioner

- Effektiv LED-armatur med en mängd olika dimringsalternativ
- Brett utbud högeffektiv optik
- Välj bland flera olika fästen (Faro, Solis, ...)

Användning

- Stadskärnor och historiska miljöer
- Sidogator och gator i bostadsområden
- Torg, parker och lekplatser
- Cykel- och gångbanor

specifikationer

Armatur	BDP791 (stoltoppsversion) BSP791 (version för nedpendlat montage)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	13,1 till 87 W beroende på konfigurationen
Ljusflöde	1 106 till 7 268 lm beroende på konfigurationen
Ljusutbyte	72 till 100 lm/W beroende på konfigurationen
Korrelerad färgtemperatur	3 000 K eller 4 000 K
Färgåtergivningindex	70 (för 4 000 K) 80 (för 3 000 K)
Bibehållet ljusflöde	80 100 timmar vid T
L80F10:	59 300 timmar vid T

specifikationer

Optik	Smalstrålande Optiflux för ME-klassad väg (OFR2) Medelstrålande Optiflux S-klassad väg (OFR4) Mycket bredstrålande Optiflux för S-klassad väg (OFR6) Smalstrålande Optiflux för S-klassad väg (OFR7) Symmetrisk ljusfördelning för väg (DS)
Glas	Plant glas, klart Glas, frostat
Material	Armaturhus: gjutet aluminium, korrosionståligt LED-modul: strängsprutat och gravitationsgjutet aluminium Adapterstycke: pressgjuten aluminium Linser: PMMA Packning: silikongummi
Färg	Svart: texturerad eller matt Andra RAL-färger eller AKZO Futura-färger finns vid förfrågan
Anslutning	3-polig Wieland-koppling
Underhåll	Armaturen öppnas med 2 skruvar (M5) Armaturen underhålls i öppen position med hjälp av ett smalt verktyg För åtkomst till styrsystemet krävs verktyg. Öppna monteringsplattan (6 M5-skruvar) och ta sedan bort drivern genom att lossa tre M4-skruvar. LED-modulen kan bytas direkt efter att armaturen öppnats och monteringsplattan tagits bort LED-modulen kan bytas på plats

Temperaturintervall vid drift	–20 till +35 °C
Driver	Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Ljusreglering	CLO DynaDimmer SDU-ljusreglering Nätspänningsljusreglering (AmpDim) RF (radiofrekvensföreskrifter) DALI-ljusreglering Fotocell: minicell och Starsense Wireless
Styrsystem	1–10 V

Installation	Toppmontage: för mässingsgångad del 1" G För montage på stoltopp: axiell ingång Ø 60–76 mm med adapterstycke (stolparm) Nedpendlat montage med mässingsgångad del 1" G Rekommenderad montagehöjd: 4–7 m Max SCx: 0,109 m²
Tillbehör	Väggfäste Särskilda stolpar och fästen för olika monteringsmöjligheter

Micenas LED

Versions



IJM-1 - LED EconomyLine 8000 lm

Produktinformation



Micenas_LED-BDP791-DP01.tif



Micenas_LED-BDP791-DP02.tif



Micenas_LED-BDP791-DP03.tif



Micenas_LED-BDP791-DP04.tif



Micenas_LED-BDP791-DP05.tif



Micenas_LED-BDP791-DP06.tif

Micenas LED

Produktinformation

Micenas_LED-BDP791-DP07.tif



Micenas_LED-BDP791-DP08.tif

