



UniStreet – gamă simplă pentru iluminat stradal economic

UniStreet

Cu un cost inițial relativ scăzut, aparatul de iluminat foarte eficient UniStreet bazat pe tehnologia LED, oferă economii semnificative în comparație cu iluminatul stradal convențional, asigurând o amortizare integrală într-o perioadă scurtă de timp. Disponibil într-o gamă largă de fluxuri luminoase, UniStreet permite înlocuirea punct cu punct a surselor și aparatelor de iluminat convenționale învechite. Aparatul de iluminat compact și subțire este fabricat din materiale reciclabile de calitate și, datorită faptului că este o soluție cu LED, necesită o întreținere redusă. Versiune simplă de proiectare pentru proiecte de mare volum cu un buget inițial relativ scăzut. Oferă o gamă limitată de sisteme optice. Versiunea Performer este dedicată pentru utilizatorii care pregătesc proiecte de renovare mari, orientați către TCO (costul total al proprietarului).

Beneficii

- Economii semnificative de energie pentru o investiție limitată
- Înlocuire punct cu punct pentru aparatele de iluminat convenționale SON, HPL, SOX sau PL-L
- Întreținere redusă

Caracteristici

- Gama largă de fluxuri luminoase este cuprinsă între 600 și 24.000 de lumeni
- Aparate de iluminat compacte și subțiri fabricate din materiale reciclabile de calitate
- Ambalare bulk – costuri reduse și mai puține deșeuri

Cerere

- Zone rezidențiale
- Căi de circulație secundare
- Căi de circulație principale

Specificații


Tipul	BGS/BGP203 (varianta mică) BGS/BGP204 (varianta mare)
Sursa de lumină	Modul LED integral
Putere	11 până la 110 W
Flux luminos	1100 și 10.400 lm
Randament luminos	Până la 100 lm/W
Temperatură de culoare corelată	4000 K
Indice de redare a culorii	> 70
Mentținere flux luminos - L80F10	60.000 de ore la Ta = 25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	-30 până la +35 °C
Balast	Încorporat (modul LED cu balast propriu)
Tensiunea rețelei	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	LumiStep DynaDimmer Reglarea intensității luminoase de la rețea

Opțiuni	Flux luminos constant (CLO) Cablul extern de 4, 6, 8, 10 m Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii (până la 10 kV)
Sistem optic	Distribuție medie (DM) sau largă (DW)
Capac optic	Sticlă, transparentă
Material	Ramă superioară: aluminiu turnat, presiune ridicată Capac electric: plastic Capac: sticlă, calitate termic, 4 mm
Culoarea	Ramă superioară: gri deschis (RAL7035) Capac electric: gri semnalizare (RAL7004)
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare
Întreținere	Deschidere cu șurub
Montare	Prindere pe braț: Ø 32-48 sau 48-60 mm Montare în vârful stâlpului: Ø 32-48, 48-60 sau 76 mm Înălțime recomandată pentru montare: 4 – 12 m Unghi standard de înclinație în vârful stâlpului: între +10 și -90° Max SCx: - BGS203: 0,036 m² - BGS204: 0,041 m²

Versions



Detalii produs



Unghi de înclinație reglabil



Deschidere prin șuruburi pentru instalare și întreținere



Vedere știft



Vedere laterală

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
---	------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

General Information

Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	FG
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	NO
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	70

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0

Mechanical and Housing

Culoare	GR
---------	----

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	10%
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	10%
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	10%
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	10%
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	10%
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	10%
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	10%
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	10%
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	10%
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	10%
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10%
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10%
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	10%
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	Programabil
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	10%
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	10%
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	Programabil
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	10%
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	10%
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	Programabil
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	10%
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	10%
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	Programabil
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	10%
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	10%
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	Programabil
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	10%
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	10%
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	Programabil
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	10%
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	10%
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	Programabil

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	10%
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	10%
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	Programabil
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	10%
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	10%
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	Programabil
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	10%
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	10%
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	Programabil
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	10%
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	Programabil
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	10%
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	Programabil
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	10%
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	Programabil
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	10%
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	Programabil
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	10%
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	10%
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	10%
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	10%
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	10%
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	10%
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	Programabil
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	10%

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV	37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV	37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV	37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	Surge protection level until 10 kV
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	Philips standard surge protection level kV

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent balast
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	563 mA
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	563 mA
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	563 mA
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	563 mA
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	650 mA
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	650 mA
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	440 mA
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA

Order Code	Full Product Name	Curent balast
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	440 mA
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	600 mA
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	600 mA
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	650 mA
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	650 mA
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	650 mA
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	650 mA
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	700 mA
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	700 mA

Order Code	Full Product Name	Curent balast
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	700 mA
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	700 mA
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	340 mA
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	340 mA
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	340 mA
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	340 mA
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	340 mA
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	340 mA
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	340 mA
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	590 mA
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	590 mA
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	590 mA
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	590 mA
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	440 mA
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	440 mA
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	440 mA
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	440 mA
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	440 mA
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	440 mA
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	440 mA
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	440 mA
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	590 mA
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	590 mA
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	590 mA
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	590 mA
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	590 mA
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	590 mA
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	590 mA
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	590 mA
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	500 mA
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	500 mA

Order Code	Full Product Name	Curent balast
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	500 mA
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	500 mA
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	500 mA
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	500 mA
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	500 mA
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	500 mA
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	600 mA
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	600 mA
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	600 mA
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	600 mA
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	600 mA
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	600 mA
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	600 mA
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	600 mA
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	340 mA
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	350 mA
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	350 mA
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	445 mA
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	445 mA
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	320 mA
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	320 mA
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	440 mA
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	440 mA
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	610 mA
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	610 mA
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	-
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	-

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Tip cablu de alimentare	Test de	
		iluminat		Vopsire	incandescenţă
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Tip cablu de alimentare	Test de	
		iluminat		Vopsire	incandescenţă
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Tip cablu de alimentare	Vopsire	Test de incandescenţă
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Tip cablu de alimentare	Vopsire	Test de incandescenţă
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină	Tip cablu de	Vopsire	Test de incandescenţă
		corp de iluminat			
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină	Tip cablu de	Vopsire	Test de incandescenţă
		corp de iluminat			
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de	Tip cablu de	Vopsire	Test de incandescență
		iluminat			
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	154°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de	Tip cablu de	Vopsire	Test de incandescență
		iluminat			
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	No	-	Temperatură 650 °C, durată 5 s
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	154°	-	-	-
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	154°	-	-	-
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	LED32	1	Distribution medium	BGP203
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	LED36	1	Distribution medium	BGP203
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	LED52	2	Distribution medium	BGP203
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	LED68	2	Distribution medium	BGP203
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	LED72	3	Distribution medium	BGP203
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	LED110	4	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	LED12	1	Distribution wide	BGP203
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	LED20	1	Distribution wide	BGP203
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	LED30	2	Distribution wide	BGP203
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de surse		Cod familie de produse
			de	Tip de sistem optic	
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution medium	BGP203
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	LED40	2	Distribution wide	BGP203
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution medium	BGP203
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	LED50	3	Distribution wide	BGP203
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution medium	BGP203
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de surse		Cod familie de produse
			de	Tip de sistem optic	
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	LED60	3	Distribution wide	BGP203
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	LED12	1	Distribution medium	BGP203
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED16	1	Distribution medium	BGP203
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED16	1	Distribution medium	BGP203
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED20	1	Distribution medium	BGP203
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED30	2	Distribution medium	BGP203
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED45	2	Distribution medium	BGP203
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED45	2	Distribution medium	BGP203
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED59	2	Distribution medium	BGP203
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED59	2	Distribution medium	BGP203
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	LED79	2	Distribution medium	BGP203
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	LED79	2	Distribution medium	BGP203
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	LED100	-	Distribution medium	BGP204
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	LED120	-	Distribution medium	BGP204
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	LED80	-	Distribution medium	BGP204
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	LED80	-	Distribution medium	BGP204
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	LED170	-	Distribution medium	BGP204

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	2752 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	2752 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	2752 lm
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	2752 lm
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	3096 lm
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	3096 lm
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	3096 lm
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	3096 lm
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	4472 lm
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	4472 lm
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	4472 lm
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	4472 lm
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	5848 lm
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	5848 lm
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	5848 lm
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	5848 lm
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	6192 lm
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	6192 lm
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	6192 lm
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	6192 lm
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	10062 lm
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	10062 lm
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	10062 lm
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	10062 lm
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1032 lm
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1008 lm
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1008 lm
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1032 lm
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1032 lm
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1008 lm
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1008 lm
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1785 lm
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1785 lm
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1743 lm
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1743 lm
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1785 lm
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1785 lm
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1743 lm
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1743 lm
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	2635 lm
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	2635 lm
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	2573 lm
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	2573 lm
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	2635 lm
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	2635 lm
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	2573 lm
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	2573 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	3485 lm
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	3485 lm
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	3444 lm
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	3444 lm
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	3485 lm
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	3485 lm
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	3444 lm
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	3444 lm
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	4250 lm
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	4250 lm
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	4150 lm
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	4150 lm
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	4250 lm
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	4250 lm
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	4150 lm
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	4150 lm
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	5160 lm
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	5160 lm
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	5040 lm
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	5040 lm
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	5160 lm
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	5160 lm
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	5040 lm
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	5040 lm
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1032 lm
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1376 lm
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1376 lm
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1720 lm
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1720 lm
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	2580 lm
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	2580 lm
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	3825 lm
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	3825 lm
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	5100 lm
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	5100 lm
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	6800 lm
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	6800 lm
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	9350 lm
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	11050 lm
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	7221 lm
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	7221 lm
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	14620 lm
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	14620 lm
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	14620 lm

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Raport lumen scotopic/ fotopic
37254800	BGP203 LED32/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37255500	BGP203 LED32/740 I DM D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Raport lumen scotopic/ fotopic
37256200	BGP203 LED32/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37257900	BGP203 LED32/740 II DM D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Raport lumen scotopic/ fotopic
37258600	BGP203 LED36/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37259300	BGP203 LED36/740 I DM D9 48/60A	1,6
37260900	BGP203 LED36/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37261600	BGP203 LED36/740 II DM D9 48/60A	1,6
37262300	BGP203 LED52/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37263000	BGP203 LED52/740 I DM D9 48/60A	1,6
37264700	BGP203 LED52/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37265400	BGP203 LED52/740 II DM D9 48/60A	1,6
37266100	BGP203 LED68/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37267800	BGP203 LED68/740 I DM D9 48/60A	1,6
37268500	BGP203 LED68/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37269200	BGP203 LED68/740 II DM D9 48/60A	1,6
37270800	BGP203 LED72/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37271500	BGP203 LED72/740 I DM D9 48/60A	1,6
37272200	BGP203 LED72/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37273900	BGP203 LED72/740 II DM D9 48/60A	1,6
37278400	BGP203 LED117/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
37279100	BGP203 LED117/740 I DM D9 48/60A	1,6
37280700	BGP203 LED117/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
37281400	BGP203 LED117/740 II DM D9 48/60A	1,6
31865200	BGP203 LED12/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31892800	BGP203 LED12/740 I DW D9 48/60A	1,6
31901700	BGP203 LED12/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31874400	BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	1,6
31883600	BGP203 LED12/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31910900	BGP203 LED12/740 II DW D9 48/60A	1,6
31919200	BGP203 LED12/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31857700	BGP203 LED20/740 I DM D9 48/60A	1,6
31866900	BGP203 LED20/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31893500	BGP203 LED20/740 I DW D9 48/60A	1,6
31902400	BGP203 LED20/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31875100	BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	1,6
31884300	BGP203 LED20/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31911600	BGP203 LED20/740 II DW D9 48/60A	1,6
31920800	BGP203 LED20/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31858400	BGP203 LED30/740 I DM D9 48/60A	1,6
31867600	BGP203 LED30/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31894200	BGP203 LED30/740 I DW D9 48/60A	1,6
31903100	BGP203 LED30/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31876800	BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	1,6
31885000	BGP203 LED30/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31912300	BGP203 LED30/740 II DW D9 48/60A	1,6
31921500	BGP203 LED30/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31859100	BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Raport lumen scotopic/ fotopic
31868300	BGP203 LED40/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31895900	BGP203 LED40/740 I DW D9 48/60A	1,6
31904800	BGP203 LED40/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31877500	BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	1,6
31886700	BGP203 LED40/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31913000	BGP203 LED40/740 II DW D9 48/60A	1,6
31922200	BGP203 LED40/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31860700	BGP203 LED50/740 I DM D9 48/60A	1,6
31869000	BGP203 LED50/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31896600	BGP203 LED50/740 I DW D9 48/60A	1,6
31905500	BGP203 LED50/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31878200	BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	1,6
31887400	BGP203 LED50/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31914700	BGP203 LED50/740 II DW D9 48/60A	1,6
31923900	BGP203 LED50/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31861400	BGP203 LED60/740 I DM D9 48/60A	1,6
31870600	BGP203 LED60/740 I DM DDF2 48/60A	1,6
31897300	BGP203 LED60/740 I DW D9 48/60A	1,6
31906200	BGP203 LED60/740 I DW DDF2 48/60A	1,6
31879900	BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	1,6
31888100	BGP203 LED60/740 II DM DDF2 48/60A	1,6
31915400	BGP203 LED60/740 II DW D9 48/60A	1,6
31924600	BGP203 LED60/740 II DW DDF2 48/60A	1,6
31856000	BGP203 LED12/740 I DM D9 48/60A	1,6
34898700	BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34899400	BGP203 LED16-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34900700	BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34901400	BGP203 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34902100	BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34903800	BGP203 LED30-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34904500	BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34905200	BGP203 LED45-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34906900	BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34907600	BGP203 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34908300	BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34909000	BGP203 LED79-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
31863800	BGP204 LED100/740 I DM D9 48/60A	-
31864500	BGP204 LED120/740 I DM D9 48/60A	-
31862100	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A	-
31880500	BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	-
37301900	BGP204 LED170/740 I DM D9 48/60A	-
37305700	BGP204 LED170/740 I DM DDF2 SRG10 48/60A	-
37303300	BGP204 LED170/740 II DM D9 48/60A	-

