



# CoreLine Réglette : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

## CoreLine Réglette

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

### Avantages

- Coûts d'exploitation réduits grâce à une faible consommation et une longue durée de vie
- Solution idéale au remplacement des réglettes conventionnelles : strict équivalent en terme de longueur et de flux
- Création aisée de lignes lumineuses continues et esthétiques

### Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 136 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L70
- Nombreuses options disponibles : 4 longueurs (L600 / 1200 / 1500 / 1800mm), flux jusqu'à 10 000 lm, 2 températures de couleurs disponibles (3000K - 4000K)
- Architecture Produit permettant une installation facile et sans outils
- Câblage traversant par défaut

# CoreLine Réglette

## Application

- Espace de production industrielle, ateliers et environnements techniques
- Zones d'assemblage
- Réserves
- Eclairage en corniche

## Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Descriptions

<b>Type</b>	BN120C (version avec connexion à poussoir interne) BN121C (version avec connexion externe CEI)
<b>Light source</b>	Philips Fortimo LED Line 1R
<b>Alimentation (+/- 10 %)</b>	20 W (version 600 mm) 40 W (version 1 200 mm)
<b>Angle d'ouverture</b>	55 °
<b>Flux lumineux</b>	1900 lm (version 600 mm) 3800 lm (version 1200 mm)
<b>Température de couleur corrélée</b>	3 000 ou 4 000 K
<b>Indice de rendu des couleurs</b>	≥ 80
<b>Durée de vie utile moyenne L70B50</b>	50 000 heures
<b>Durée de vie utile moyenne L80B50</b>	30 000 heures
<b>Durée de vie utile moyenne L90B50</b>	15 000 heures
<b>Taux de défaillance du driver</b>	1 % toutes les 5000 heures
<b>Température ambiante moyenne</b>	+25 °C

<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	0 à + 35 °C
<b>Ballast</b>	Intégré, remplaçable
<b>Tension secteur</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Gradation</b>	Pas de gradation
<b>Matériaux</b>	Boîtier : acier Diffuseur : polycarbonate, extrudé
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Vasque optique</b>	Polycarbonate, dépoli
<b>Connexion</b>	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction ou connecteur d'alimentation CEI externe
<b>Maintenance</b>	Pas de nettoyage interne
<b>Installation</b>	Fixation directe avec vis ou fixation avec crosse montée au plafond Possibilité d'interconnexion En cas de connexion électrique externe, le produit peut être installé sans retirer la source de lumière et la vasque
<b>Accessoires</b>	Crosse montée au plafond, câble d'alimentation (BN120Z)
<b>Remarks</b>	En cas de connexion à poussoir, veiller à commander séparément la crosse de montage au plafond. En cas de connexion électrique externe, la crosse est incluse

## Versions

CoreLine Batten - LED Module,  
system flux 4100 lm



CORELINE BATTEN



# CoreLine Réglette

## Versions

CORELINE BATTEN



## Détails sur le produit


CoreLine\_Batten-BN124C-1DPP.tif



CoreLine\_Batten-BN124C-2DPP.tif



CoreLine\_Batten-BN124C-3DPP.tif




CoreLine\_Batten-BN124C\_ELB3-1DPP.TIF



CoreLine\_Batten-BN124C\_ELB3-2DPP.TIF



Coreline Batten G3, middle entry




# CoreLine Réglette

## Détails sur le produit



Coreline Batten G3, easy opening




Coreline Batten G3, light-line creation




Coreline Batten G3, back view



Coreline Batten G3, side view



Coreline Batten G3, suspension kit




Coreline Batten G3, light-line creation



Coreline Batten G3, accessories

## Accessoires

Ordercode 36574999



### Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Driver inclus	Oui
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Température Indice de rendu des couleurs	>80
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

## Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximum	Convient à une commutation aléatoire
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	0 à +35 °C	Non applicable	Oui
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	0 à +35 °C	Non applicable	Oui
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	0 à +35 °C	10%	Oui
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	0 à +35 °C	10%	Oui
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	0 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	-20 à +40 °C	10%	Non applicable
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	-20 à +40 °C	10%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximum	Convient à une commutation aléatoire
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	-20 à +40 °C	1% (depend du type de variateur)	Non applicable
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable

## CoreLine Réglette

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximum	Convient à une commutation aléatoire
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	0 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	-20 à +40 °C	10%	Non applicable
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	-20 à +40 °C	1% (depend du type de variateur)	Non applicable
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximum	Convient à une commutation aléatoire
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable

### Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs mécaniques	Code d'indice de protection
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	IK02	IP20
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	IK02	IP20
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	IK02	IP20
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	IK02	IP20
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	IK04	-
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	IK04	-
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	IK04	-
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	IK04	-
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	IK04	-
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	IK04	-
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	IK04	-
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	IK04	-
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	IK04	-
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	IK04	-

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs mécaniques	Code d'indice de protection
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	IK04	-
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	IK04	-
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	IK04	-
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	IK04	-
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	IK04	-
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	IK04	-
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	IK04	-
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	IK04	-
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	IK04	-
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	IK04	-
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	IK04	-
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	IK04	-
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	IK04	-
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	IK04	-
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	IK04	-

### Gestion et gradation

## CoreLine Réglette

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	Non
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	Non
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	Oui
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	Oui
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	Non
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	Oui
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	Oui
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	Oui
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	Non
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	Non
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	Non
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	Non
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	Non
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	Non
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	Oui
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	Oui
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	Non
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	Non
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	Non
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	Non
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	Non
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	Non
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	Non
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	Non
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	Non
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	Non
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	Non
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	Non

### Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	220-240 V
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	220-240 V
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	220 à 240 V
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	220 à 240 V
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	220-240 V
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	220 à 240 V
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	220 à 240 V
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	220 à 240 V
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	220 à 240 V
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	220 à 240 V
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	220 à 240 V
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	220 à 240 V
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	220 à 240 V
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	220 à 240 V
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	220 à 240 V
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	220 à 240 V
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	220 à 240 V
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	220 à 240 V
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	220 à 240 V
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	220 à 240 V
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	220 à 240 V
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	220 à 240 V
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	220 à 240 V
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	220 à 240 V
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	220 à 240 V
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	220 à 240 V
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	220 à 240 V
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	220 à 240 V

### Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de lumière		Cache optique/type		Essai au fil		
			Culot	de l'objectif	Marquage ENEC	incandescent	Appareillage	Essai au fil incandescent
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	120 °	-	PCF	Non	FF	-	Température 850 °C, durée 30 s
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	120 °	-	PCF	Non	FF	-	Température 850 °C, durée 30 s
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	120 °	-	-	Non	D	-	Température 850 °C, durée 30 s
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	120 °	-	-	Non	D	-	Température 850 °C, durée 30 s
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de lumière		Cache optique/type de l'objectif		Essai au fil			
		-	-	-	-	Marquage ENEC	incandescent	Appareillage	Essai au fil incandescent
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	-	-	-	-	Marquage ENEC	NO	-	Température 650 °C, durée 30 s

## Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe		Code de la famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe		Code de la famille de produits
		Type	d'optique				Type	d'optique	
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	LED41S	Non	BN120C	36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	-	VWB	-
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	LED64S	Non	BN120C	36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	-	VWB	-
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	-	120	-	36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	-	VWB	-
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	-	120	-	96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	-	VWB	BN126C
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	-	VWB	BN126C	36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	-	VWB	-
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	-	VWB	-	36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	-	VWB	-
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	-	VWB	-	36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	-	VWB	-
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	-	VWB	-	36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	-	VWB	-
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	-	VWB	-	36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	-	VWB	-
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	-	VWB	-	36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	-	VWB	-
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	-	VWB	-	36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	-	VWB	-



Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe	Type d'optique	Code de la famille de produits
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	-	VWB	-
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	-	VWB	-
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	-	VWB	-
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	-	VWB	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe	Type d'optique	Code de la famille de produits
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	-	VWB	-
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	-	VWB	-
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	-	VWB	-

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur		Efficacité lumineuse à 0 h du		Puissance initiale absorbée
			proximale initiale	luminaire LED	Flux lumineux initial		
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	(0.38, 0.38) SDC M<3	4000 K	97.5 lm/W	4100 lm	42 W	
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	(0.38, 0.38) SDC M<3	4000 K	108 lm/W	6400 lm	60 W	
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	114 lm/W	4100 lm	36 W	
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	120 lm/W	5300 lm	44 W	
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	121 lm/W	4100 lm	34 W	
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	132 lm/W	4100 lm	31 W	
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W	
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	124 lm/W	4100 lm	33 W	
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	139 lm/W	2500 lm	18 W	
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	128 lm/W	2300 lm	18 W	
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	132 lm/W	4100 lm	31 W	
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	123 lm/W	3800 lm	31 W	
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	131 lm/W	6400 lm	49 W	
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	122 lm/W	6000 lm	49 W	
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	121 lm/W	5200 lm	43 W	
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	133 lm/W	5200 lm	39 W	
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	127 lm/W	5200 lm	41 W	
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	137 lm/W	3500 lm	25.5 W	
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	125 lm/W	3200 lm	25.5 W	
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	130 lm/W	5200 lm	40 W	
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	120 lm/W	4800 lm	40 W	
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	136 lm/W	8000 lm	59 W	
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	125 lm/W	7400 lm	59 W	
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	129 lm/W	2200 lm	17 W	
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	118 lm/W	2000 lm	17 W	
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	131 lm/W	6400 lm	49 W	
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	122 lm/W	6000 lm	49 W	
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W	
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	125 lm/W	9400 lm	75 W	

## Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre	Largeur
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	Blanc	Non	- mm

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre	Largeur
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	Blanc	Non	- mm
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	Blanc	-	-

## CoreLine Réglette

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre	Largeur
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	Blanc	-	-
96818299	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36548099	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36549799	BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	Blanc RAL 9003	-	-
96820599	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36550399	BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre	Largeur
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	Blanc RAL 9003	-	-
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	Blanc RAL 9003	-	-
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	Blanc RAL 9003	-	-
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	Blanc RAL 9003	-	-
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	Blanc RAL 9003	-	-
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	Blanc RAL 9003	-	-
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	Blanc RAL 9003	-	-

