



CoreLine Régua G2

CoreLine Régua G3

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as régua tradicionais com lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (Réguas tradicionais TL-D de 2x18 W, 2x36 W e 2x58 W)
- Poupança energética até 50% em comparação com os tubos fluorescentes
- Consumos reduzidos entre 11 W e 22 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada
- Facilidade de instalação e manutenção

Características

- Réguas com tecnologia LED
- Disponíveis entre 2000 lm e 10000 lm
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K
- Boa restituição cromática Ra > 80
- Distribuição de luz simétrica
- Difusor mate que garante o conforto visual
- Disponível com emergência autónoma
- Disponíveis nas versões "Interact Ready" para iluminação conectada

Aplicação

- Iluminação geral
- Sancas de luz
- Montagem de linhas de luz

CoreLine Régua G3

Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Versions




CORELINE BATTEN



CORELINE BATTEN




Detalhes do produto



Coreline Batten G3, middle entry



Coreline Batten G3, easy opening



Coreline Batten G3, light-line creation



Coreline Batten G3, back view


CoreLine Régua G3

Detalhes do produto


Coreline Batten G3, side view



Coreline Batten G3, suspension kit



Coreline Batten G3, light-line creation



Coreline Batten G3, accessories



Reflector accessory, BN126C, CoreLine batten G3



Reflector accessory, BN126C, CoreLine batten G3



Reflector accessory, BN126C, CoreLine batten G3




Reflector accessory, BN126C, CoreLine batten G3



Acessórios

Ordercode 36574999



Ordercode 911401776812, 911401776822, 911401776832, 911401776842



CoreLine Régua G3

Acessórios



Ordercode 911401776852,
911401776862, 911401776872,
911401776882

Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória Não aplicável

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK04

Código de proteção de entrada IP20 (frontal IP40)

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Driver incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade NO

Teste de resistência do cabo Temperatura 650 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica VWB

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial >80

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor Branco RAL 9003

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo
96818200	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	0 to +40°C	-
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	-20 to +40°C	1%-ELV
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	-20 to +40°C	-
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	-20 to +40°C	-
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	-20 to +40°C	-
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	-20 to +40°C	-
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	-20 to +40°C	-
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	-20 to +40°C	-
96820500	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	0 to +40°C	-
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	-20 to +40°C	1%-ELV
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	-20 to +40°C	-
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	-20 to +40°C	-
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	-20 to +40°C	-
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	-20 to +40°C	-
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	-20 to +40°C	-
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	-20 to +40°C	-
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	-20 to +40°C	-
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	-20 to +40°C	-
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	-20 to +40°C	-
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	-20 to +40°C	-
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	-20 to +40°C	-
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	-20 to +40°C	-

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
96818200	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	false	36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	false
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	true	96820500	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	false
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	false	36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	true
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	false	36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	false
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	false	36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	false
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	false	36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	false
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	false	36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	false

CoreLine Régua G3

Order Code	Full Product Name	Regulável
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	false
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	false
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	false
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	false
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	false
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	false
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	false

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96818200	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	BN126C
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	-
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	-
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	-
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	-
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	-
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	-
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	-
96820500	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	BN126C
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	-
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	-

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	-
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	-
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	-
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	-
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	-
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	-
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	-
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	-
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	-
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	-
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	-

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura	Eficiência	Fluxo luminoso
			de cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	
96818200	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	121 lm/W	4100 lm
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	124 lm/W	4100 lm
36346299	BN126C LED25S/840 O PSU TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	139 lm/W	2500 lm
36347999	BN126C LED23S/830 O PSU TW1 L1200	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	128 lm/W	2300 lm
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	132 lm/W	4100 lm
36349399	BN126C LED38S/830 O PSU TW1 L1200	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	123 lm/W	3800 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura	Eficiência	Fluxo luminoso
			de cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	
36350999	BN126C LED64S/840 O PSU TW1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	131 lm/W	6400 lm
36351699	BN126C LED60S/830 O PSU TW1 L1200	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	122 lm/W	6000 lm
96820500	BN126C LED52S/840 O PSU ELB3 TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	121 lm/W	5200 lm
36552799	BN126C LED52S/840 O PSD TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	127 lm/W	5200 lm
36352399	BN126C LED35S/840 O PSU TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	137 lm/W	3500 lm
36353099	BN126C LED32S/830 O PSU TW1 L1500	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	125 lm/W	3200 lm

CoreLine Régua G3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
36354799	BN126C LED52S/84 0 PSU TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	130 lm/W	5200 lm
36355499	BN126C LED48S/83 0 PSU TW1 L1500	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	120 lm/W	4800 lm
36356199	BN126C LED80S/84 0 PSU TW1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	136 lm/W	8000 lm
36357899	BN126C LED74S/83 0 PSU TW1 L1500	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	125 lm/W	7400 lm
36344899	BN126C LED22S/84 0 PSU TW1 L600	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	129 lm/W	2200 lm
36345599	BN126C LED20S/83	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	118 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	0 PSU TW1 L600				
36358599	BN126C LED64S/84 0 PSU TW1 L1800	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	131 lm/W	6400 lm
36359299	BN126C LED60S/83 0 PSU TW1 L1800	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	122 lm/W	6000 lm
36360899	BN126C LED100S/8 40 PSU TW1 L1800	(0.38,0.38)SDCM<3	4000 K	133 lm/W	10000 lm
36361599	BN126C LED94S/83 0 PSU TW1 L1800	(0.44,0.40)SDCM<3	3000 K	125 lm/W	9400 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
96818200	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	34 W
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	33 W
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	18 W
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	18 W
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	31 W
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31 W
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	49 W
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49 W
96820500	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	43 W
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	41 W
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	25.5 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25.5 W
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	40 W
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40 W
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	59 W
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	59 W
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	17 W
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17 W
36358599	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	49 W
36359299	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	49 W
36360899	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	75 W
36361599	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	75 W

