



Quebec LED – nový standard osvětlení exteriéru

Svítidlo Quebec LED

Stylové svítidlo Quebec LED je vyvinuto k prosvětlení ulic, cest, zón a parků v obytných čtvrtích a dalších městských prostor. Obsahuje energeticky účinný LED modul s vysoce výkonnou optikou a zároveň si zachovává charakter původního svítidla Quebec. Nabízí také celou škálu verzí krytu a možností montáže. Díky kombinaci všech těchto faktorů je svítidlo Quebec LED všestranným řešením, které splní potřeby každého projektu.

Výhody

- Nadčasový a elegantní design
- Údržba bez použití náradí
- LED modul, také k modernizaci

Vlastnosti

- LED svítidlo, které nabízí vysokou úroveň energetické účinnosti a širokou škálu možností regulace.
- Široký sortiment vysoce výkonné optiky pro distribuci pouličního nebo plošného osvětlení.
- Flexibilní instalace: montáž na vršek sloupku, na výložník, na dvojité vršek sloupku nebo na stěnu.
- Lze vybrat kryt z čirého nebo mléčného rovného skla nebo z opalizovaného polykarbonátu.

Aplikace

- Obytné ulice, cesty, obytné čtvrti, parky a hřiště, parkoviště
- Městská centra: vedlejší ulice, stezky pro chodce, náměstí a parky, veřejná doprava, parkoviště
- Soukromé prostory jako zábavní parky nebo zoologické zahrady

Svítidlo Quebec LED

Versions



BRP775 Quebec LED



OPPr BRP775i 0007

Rozměrové výkresy

Svítlidlo Quebec LED

Obecné informace

Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelně technické

Divergence světelného paprsku svítidla	23° - 8° x 152°
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Typ optického krytu	Ploché sklo
Index podání barev (CRI)	>70
Venkovní typ optiky	Distribuce – široký 50
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,03

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Barva těla	Černá
------------	-------

Certifikace a použití

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany Philips

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,5 %
--------------------------------------	-------

Podmínky použití

Maximální úroveň ztlumení	25%
---------------------------	-----

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED16	BRP775
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49	BRP775
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49	BRP776

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	1 328 lm	-	5°
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4 018 lm	-	5°

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1 328 lm	0°	-
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4 018 lm	0°	-

Svítilno Quebec LED

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	10,4 W
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W

