



CoreLine Downlight – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Downlight

A CoreLine Downlight egy süllyesztett lámpatestekből álló termékcsalád, amely a CFL-ni/CFL-i alapú mélysugárzó világítótestek kiváltására szolgál.

Költséghatékonyságuknak köszönhetően az ügyfelek könnyebben döntenek a LED-esítés mellett. A termékcsaládba tartozó lámpatestek természetes hatású fényt árasztanak, és általános világítási célokra használhatók. Emellett azonnali energiamegtakarítást biztosítanak, élettartamuk pedig sokkal hosszabb – így valóban remek ár-érték arányt garantálnak, és igazán környezetbarát megoldásnak minősülnek. A termékek szabványos kivágási méretüknek és gyorscsatlakozós aljzatuknak köszönhetően könnyen felszerelhetők. Beépített szabályozóval rendelkező „InterActReady” lámpatestek, amelyek egy külső „InterAct” gateway-en, illetve érzékelőkön keresztül vezérelhetők a megfelelő applikációval.

Előnyök

- Alacsonyabb üzemeltetési költségek az energiahatékonyságnak és a hosszú élettartamnak köszönhetően
- Egy az egyben kicserélhető elemek, így könnyebb a hagyományosról a LED-es lámpatestekre történő átállás
- Professzionális alkalmazásokhoz is kiváló a DALI fényerőszabályozásnak és az alumínium reflektornak köszönhetően

Szolgáltatások

- 1100 és 2100 lumenes változatban is kapható
- Energiahatékony: akár 100 lm/W
- DALI változatban is kapható
- Választható színhőmérsékletek: 3000 vagy 4000 K
- Védőüveg külön rendelhető hozzá (az üveg egyúttal IP44-védelmet is biztosít)

CoreLine Downlight

Alkalmazás



- Általános folyosói világítás
- Kiskereskedelmi üzletek
- Recepciók
- Beltéri közlekedőhelyiségek

Versions






Coreline Downlight Gen4-DN140B
LED20S C

Méretezett rajza



CoreLine Downlight

Méretezett rajza



Termék részletei



Philips CoreLine Downlight
Recessed DT01

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Optikai típus	-
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Általános információ

		Vészvilágítási		
Order Code	Full Product Name	akkumulátor típusa	ENEC jel	Termékcsalád kódja
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Lithium	ENEC-jel	DN140B
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Lithium	ENEC-jel	DN140B
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	ENEC-jel	DN140B
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	ENEC-jel	DN140B
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-	DN140B
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-	DN140B
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-	DN140B
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-	-
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-	DN140B
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Lithium	-	DN140B
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-	DN140B
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-	DN140B
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B

Technikai adatok

		Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Order	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)		Fényáram
Code	Name	(névL.)	index (CRI)	(névleges)	(névleges)	Fényáram
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	4000 K	>80	94 lm/W		2 200 lm
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-	3000 K	>80	94 lm/W		2 200 lm

		Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Order	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)		Fényáram
Code	Name	(névL.)	index (CRI)	(névleges)	(névleges)	Fényáram
	E WR ELB3					
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	3000 K	>80	107 lm/W		2 200 lm
97627900	DN140B LED20S/	4000 K	>80	107 lm/W		2 200 lm

CoreLine Downlight

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product Name	színhőmérséklet (névL.)	Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)	Fényáram
	840 WIA-E WR				
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	3000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	4000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	94 lm/W	2 200 lm
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	94 lm/W	2 200 lm
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product Name	színhőmérséklet (névL.)	Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)	Fényáram
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	3000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	4000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32588000	DN140B LED10S/	3000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	830 PSU C PI6				
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	4000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	3000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32581100	DN140B LED10S/	4000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	20,5 W
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	20,5 W
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	19 W
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	19 W
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	20,5 W
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	20,5 W
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	11,5 W
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11,5 W
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	0 – +35 °C
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	0 – +35 °C

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	840 PSU WR PI6				
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19 W
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	19 W
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19 W
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	20,5 W
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	20,5 W
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19 W
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	19 W
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9,5 W
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9,5 W
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	11,5 W
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	14,5 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9,5 W
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	9,5 W
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	11,5 W
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	11,5 W
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	14,5 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	14,5 W

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	0 – +35 °C
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	0 – +35 °C

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-20 – +40 °C
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-20 – +40 °C
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-20 – +40 °C
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-20 – +40 °C
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	0 – +35 °C
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	0 – +35 °C
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-20 – +40 °C
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-20 – +40 °C
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-20 – +40 °C
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-20 – +40 °C
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-20 – +40 °C
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-20 – +40 °C
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-20 – +40 °C
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-20 – +40 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-20 – +40 °C
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-20 – +40 °C
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-20 – +40 °C
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-20 – +40 °C
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-20 – +40 °C
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-20 – +40 °C
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-20 – +40 °C
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-20 – +40 °C
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-20 – +40 °C
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	0 – +35 °C
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-20 – +40 °C
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-20 – +40 °C
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-20 – +40 °C
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-20 – +40 °C
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	0 – +35 °C
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	0 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Igen
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Igen
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Igen
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Igen
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nem
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nem
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Igen
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Igen
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Igen
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Igen
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nem
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nem
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Igen
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nem
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nem
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Igen
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nem
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nem
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nem
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Igen
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Igen
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nem
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nem
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nem
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nem
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Igen
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Igen
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nem
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nem
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Igen
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Igen
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Igen
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Igen

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti	
		fényáram	Vészvilágítás
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti	
		fényáram	Vészvilágítás
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti	
		fényáram	Vészvilágítás
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	-	-
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti	
		fényáram	Vészvilágítás
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	260 lm	2 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Por és víz elleni védelem
			kódja
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	II. biztonsági osztály	IP20
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	II. biztonsági osztály	IP20
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	II. biztonsági osztály	IP20
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	II. biztonsági osztály	IP20
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	I. biztonsági osztály	IP20
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	I. biztonsági osztály	IP20
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	II. biztonsági osztály	IP20
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	II. biztonsági osztály	IP20
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	I. biztonsági osztály	IP20/54
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	I. biztonsági osztály	IP20/54

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Por és víz elleni védelem
			kódja
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	I. biztonsági osztály	IP20/54
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	I. biztonsági osztály	IP20/54
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	I. biztonsági osztály	IP20/54
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	I. biztonsági osztály	IP20
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	II. biztonsági osztály	IP20
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	I. biztonsági osztály	IP20
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	I. biztonsági osztály	IP20
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	I. biztonsági osztály	IP20
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	II. biztonsági osztály	IP20
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	II. biztonsági osztály	IP20

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	(0.378,0.377) SDCM $\leq$ 5
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	(0.378,0.377) SDCM $\leq$ 5
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.381,0.379) SDCM $\leq$ 5
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	(0.433,0.405) SDCM $\leq$ 5
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	(0.379,0.379) SDCM $\leq$ 5
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	(0.433,0.405) SDCM $\leq$ 5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	(0.378,0.377) SDCM $\leq$ 5
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	(0.378,0.377) SDCM $\leq$ 5
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	(0.433,0.405) SDCM $\leq$ 5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	(0.379,0.379) SDCM $\leq$ 5
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	(0.433,0.405) SDCM $\leq$ 5
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	(0.433,0.405) SDCM $\leq$ 5
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	(0.381,0.379) SDCM $\leq$ 5
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	(0.381,0.379) SDCM $\leq$ 5
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.381,0.379) SDCM $\leq$ 5

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	-
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	-
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	1 %
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	1 %
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1 %
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1 %
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1 %
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1 %
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1 %
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1 %
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1 %
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1 %
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	1 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	1 %
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1 %
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	1 %
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	1 %
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	1 %
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1 %
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1 %
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1 %
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1 %
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1 %
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1 %
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1 %
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1 %
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1 %
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1 %

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	1%
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	1%
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	1%
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	1%
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nem alkalmazható
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nem alkalmazható
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1%
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1%
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1%
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1%
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nem alkalmazható
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nem alkalmazható
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1%
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nem alkalmazható
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nem alkalmazható
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nem alkalmazható
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nem alkalmazható
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nem alkalmazható
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nem alkalmazható
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1%
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	1%
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nem alkalmazható
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nem alkalmazható
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nem alkalmazható
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nem alkalmazható
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1%
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1%
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nem alkalmazható
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nem alkalmazható
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1%
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1%

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1%

