



CoreLine Downlight - La soluzione ideale per garantire un ottimo rapporto efficienza/qualità della luce

CoreLine Downlight

La gamma di apparecchi a incasso CoreLine Downlight è stata progettata per sostituire le soluzioni downlight di tipo CFL-ni/CFL-i. Un TCO interessante che aiuta i clienti ad effettuare il passaggio alla tecnologia LED, e un effetto di illuminazione naturale, rendono questa gamma adatta per applicazioni di illuminazione generale. Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal buon rapporto qualità prezzo che rispetta l'ambiente. Sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell'incasso e ai connettori push-in.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

Specifiche

Tipo	DN130B (versione con riflettore bianco) DN131B (versione con riflettore in alluminio)	Tipo di controsoffitto	Controsoffitto in cartongesso
		Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile

CoreLine Downlight

Potenza	11 W (1100 lm)
	22 W (2100 lm)
Efficacia	Fino a 100 lm/W
Flusso luminoso	1100 lm
	2100 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K (bianco caldo)
	4000 K (bianco neutro)
Indice di resa dei colori	80
Vita utile media L70B50	50.000 ore
Vita utile media L80B50	30.000 ore
Vita utile media L90B50	15.000 ore
Frequenza di guasto driver	1,5% per 5000 ore
Temperatura ambiente media	+25°C
Temperatura operativa	Da -10 a +40°C

Driver	Integrato
	Esterno, con interfaccia DALI
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Regolazione del flusso DALI
	Non regolabile
Ingresso sistema di controllo	DALI
Materiale	Corpo: plastica
	Riflettore: plastica
Colore	DN130B: riflettore bianco, bordo bianco
	DN131B: riflettore in alluminio, bordo bianco
Ottica	Riflettore, bianco/alluminio
Connessione	Connettore push-in con estrazione a pressione
Installazione	Fissaggio con ganci a molla
	Collegamento elettrico continuo possibile (non per la versione DALI)
Accessori	Vetro di protezione
Note	La versione DALI è dotata di driver esterno

Versions



Condizioni di applicazione

Adatto per accensione casuale	Si
Approvazione e applicazione	
Codice protezione impatti meccanici	IK02
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Informazioni generali	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Indice di resa dei colori	≥80
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Meccanica e corpo	
Colore	Bianco RAL 9003

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Livello regolazione massimo
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Da -20 a +40 °C	1%
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Da -20 a +40 °C	1%
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Da -20 a +40 °C	1%
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Da -20 a +40 °C	1%
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	Da -20 a +40 °C	1%
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	Da -20 a +40 °C	1%
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	Da 0 a +35 °C	1%
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	Da 0 a +35 °C	1%
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Da -20 a +40 °C	1%
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	Da -20 a +40 °C	1%
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	Da -20 a +40 °C	1%
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	Da -20 a +40 °C	1%
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	Da -20 a +40 °C	1%
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	Da -20 a +40 °C	1%
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	Da 0 a +35 °C	1%
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	Da 0 a +35 °C	1%
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	Da 0 a +35 °C	1%
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Da -20 a +40 °C	Non applicabile
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	Da -20 a +40 °C	1%
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	Da -20 a +40 °C	1%

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	IP20
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	IP20
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	IP20
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	IP20
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	IP20
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	IP20
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	IP20
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	IP20
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	IP20
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	IP20
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	IP20
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	IP20
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C P16	IP20
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C P16	IP20
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	IP20
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	IP20
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	IP20
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	IP20
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C P16	IP20
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C P16	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	IP20
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	IP20
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	IP20
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	IP20
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	IP20
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	IP20
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	IP20
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	IP20
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 P16	IP20/54
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 P16	IP20/54
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16	IP20/54
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16	IP20/54
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 P16	IP20/54
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 P16	IP20/54
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	IP20/54
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	IP20/54
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 P16	IP20/54
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 P16	IP20/54
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	IP20/54
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	IP20/54

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	No
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	No
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Si
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Si
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Si
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Si
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	No
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	No
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Si
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Si
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	Si
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	Si
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Si
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Si
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	Si
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	Si
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C P16	No
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C P16	No
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Si
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	Si
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Si
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	Si
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C P16	No
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C P16	No

Order Code	Full Product Name	Regolabile
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	Si
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	Si
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	Si
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	Si
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	Si
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	Si
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	Si
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	Si
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 P16	No
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 P16	No
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Si
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	Si
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16	No
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16	No
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Si
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	Si
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 P16	No
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 P16	No
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Si
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	Si
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 P16	No
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 P16	No
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	Si
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	Si

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Codice famiglia	
			prodotto	
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	WR	-	
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	WR	-	
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	WR	DN140B	
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	WR	DN140B	
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	WR	DN140B	
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	WR	DN140B	
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	WR	-	
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	WR	-	
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	WR	DN140B	
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	WR	DN140B	
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	WR	DN140B	
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	WR	DN140B	
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	WR	DN140B	
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	WR	DN140B	
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	WR	DN140B	
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	WR	DN140B	
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C P16	C	-	
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C P16	C	-	
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	C	DN140B	
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	C	DN140B	
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	C	DN140B	
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	C	DN140B	
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C P16	C	-	
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C P16	C	-	

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Codice famiglia	
			prodotto	
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	C	DN140B	
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	C	DN140B	
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	C	DN140B	
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	C	DN140B	
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	C	DN140B	
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	C	DN140B	
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	C	DN140B	
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	C	DN140B	
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 P16	WR	-	
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 P16	WR	-	
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	WR	DN140B	
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	WR	DN140B	
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16	WR	-	
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16	WR	-	
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	WR	DN140B	
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	WR	DN140B	
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 P16	C	-	
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 P16	C	-	
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	C	DN140B	
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	C	DN140B	
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 P16	C	-	
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 P16	C	-	
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	C	DN140B	
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	C	DN140B	

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
			Temperatura di colore correlata	iniziale apparecchio LED	
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	3000 K	116 lm/W	1100 lm
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	(0.381,0.379) SDCM \leq 5	4000 K	116 lm/W	1100 lm
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	3000 K	96 lm/W	1100 lm
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	(0.381,0.379) SDCM \leq 5	4000 K	96 lm/W	1100 lm
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	3000 K	76 lm/W	1100 lm
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.381,0.379) SDCM \leq 5	4000 K	76 lm/W	1100 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
			Temperatura di colore correlata	iniziale apparecchio LED	
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	3000 K	116 lm/W	2200 lm
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	4000 K	116 lm/W	2200 lm
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	3000 K	107 lm/W	2200 lm
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	4000 K	107 lm/W	2200 lm
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	3000 K	100 lm/W	2200 lm

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	(0.380,0.377) SDCM≤5	4000 K	100 lm/W	2200 lm
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	3000 K	94 lm/W	2200 lm
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	4000 K	94 lm/W	2200 lm
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	(0.435,0.404) SDCM≤5	3000 K	88 lm/W	2200 lm
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	(0.380,0.377) SDCM≤5	4000 K	88 lm/W	2200 lm
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	(0.433,0.405) SDCM≤5	3000 K	116 lm/W	1100 lm
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	(0.379,0.379) SDCM≤5	4000 K	116 lm/W	1100 lm
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	(0.433,0.405) SDCM≤5	3000 K	96 lm/W	1100 lm
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	(0.379,0.379) SDCM≤5	4000 K	96 lm/W	1100 lm
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	(0.433,0.405) SDCM≤5	3000 K	76 lm/W	1100 lm
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	(0.379,0.379) SDCM≤5	4000 K	76 lm/W	1100 lm
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	(0.432,0.404) SDCM≤5	3000 K	116 lm/W	2200 lm
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	(0.378,0.377) SDCM≤5	4000 K	116 lm/W	2200 lm
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	(0.432,0.404) SDCM≤5	3000 K	107 lm/W	2200 lm
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	(0.378,0.377) SDCM≤5	4000 K	107 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	(0.432,0.404) SDCM≤5	3000 K	100 lm/W	2200 lm
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	(0.378,0.377) SDCM≤5	4000 K	100 lm/W	2200 lm
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	(0.432,0.404) SDCM≤5	3000 K	94 lm/W	2200 lm
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	(0.378,0.377) SDCM≤5	4000 K	94 lm/W	2200 lm
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	(0.432,0.404) SDCM≤5	3000 K	88 lm/W	2200 lm
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	(0.378,0.377) SDCM≤5	4000 K	88 lm/W	2200 lm
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.405) SDCM≤5	3000 K	116 lm/W	1100 lm
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.381,0.379) SDCM≤5	4000 K	116 lm/W	1100 lm
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	3000 K	96 lm/W	1100 lm
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	(0.381,0.379) SDCM≤5	4000 K	96 lm/W	1100 lm
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.404) SDCM≤5	3000 K	116 lm/W	2200 lm
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.380,0.377) SDCM≤5	4000 K	116 lm/W	2200 lm
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	3000 K	107 lm/W	2200 lm

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	4000 K	107 lm/W	2200 lm
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	(0.433,0.405)	3000 K	116 lm/W	1100 lm
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	(0.379,0.379)	4000 K	116 lm/W	1100 lm
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	(0.433,0.405)	3000 K	96 lm/W	1100 lm
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	(0.379,0.379)	4000 K	96 lm/W	1100 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	(0.432,0.404)	3000 K	116 lm/W	2200 lm
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	(0.378,0.377)	4000 K	116 lm/W	2200 lm
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	(0.432,0.404)	3000 K	107 lm/W	2200 lm
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	(0.378,0.377)	4000 K	107 lm/W	2200 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9.5 W
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	9.5 W
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	11.5 W
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	11.5 W
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	14.5 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	14.5 W
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	19 W
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	19 W
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	20.5 W
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	20.5 W
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	22 W
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	22 W
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	23.5 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	23.5 W
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	25 W
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	25 W
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9.5 W
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9.5 W
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	11.5 W
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	11.5 W
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	14.5 W
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	14.5 W
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19 W
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	20.5 W
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	20.5 W
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	22 W
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	22 W
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	23.5 W
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	23.5 W
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	25 W
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	25 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	9.5 W
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	9.5 W
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	11.5 W
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	11.5 W
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	19 W
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19 W
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	20.5 W
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	20.5 W
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9.5 W
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	9.5 W
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11.5 W
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	11.5 W
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19 W
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	19 W
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	20.5 W
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	20.5 W

