



LuxSpace Mini Downlight – Le confort par excellence

LuxSpace Mini, recessed

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Flexibilité et excellente efficacité
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce au bord fin et étroit ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre

Fonctions

- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, Aluminium mat et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à UGR 19), basse (jusqu'à UGR 22)
- Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version plafonnier disponible
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC
- De multiples options supplémentaires : Verre de protection (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures), suspensions décoratives en verre, câblage traversant

LuxSpace Mini, recessed


Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Versions



Schéma dimensionnel



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	12S	Oui
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699970505	DN560B	Pour montage sur	Température	-	Non
	LED12S/830 PSU-E	surfaces normalement	850 °C, durée 5 s		
	C ELP3 WH	inflammables			
8718699970512	DN560B	Pour montage sur	Température	-	Non
	LED12S/840 PSU-E	surfaces normalement	850 °C, durée 5 s		
	C ELP3 WH	inflammables			
8718699970529	DN560B	Pour montage sur	Température	-	Non
	LED12S/830 DIA-	surfaces normalement	850 °C, durée 5 s		
	VLC-E C WH	inflammables			
8718699970536	DN560B	Pour montage sur	Température	-	Non
	LED12S/840 DIA-	surfaces normalement	850 °C, durée 5 s		
	VLC-E C WH	inflammables			
8718699970567	DN560B	Pour montage sur	Température	-	Non
	LED20S/830 PSU-E	surfaces normalement	850 °C, durée 5 s		
	C WH	inflammables			
8718699970574	DN560B	Pour montage sur	Température	-	Non
	LED20S/840 PSU-E	surfaces normalement	850 °C, durée 5 s		
	C WH	inflammables			
8720169585799	DN560B LED12S/	-	Température	12S	Oui
	840UE PSU-E C WH		650 °C, durée 30 s		

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B	8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B	8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B	8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B	8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B	8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B	8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B	8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B	8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B	8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B	8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B	8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B			

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de		
			couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970383	DN561B	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
	LED8S/830				
	PSU-E C WH				
8718699970390	DN561B	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
	LED8S/840				
	PSU-E C WH				

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	>80	99 lm/W	1.350 lm
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	105 lm/W	1.350 lm
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.200 lm
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	>80	134 lm/W	2.200 lm
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Miroir brillant	0
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	-
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	-
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Miroir brillant	0

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10,6 W
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13,6 W
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12,8 W
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10,6 W
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Non
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Non
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Non
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Conditions d'application

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non applicable	Non
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Oui
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Oui
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Oui
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Oui
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Oui
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Oui
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Oui
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non applicable	Non

