



LuxSpace, innfelt – høy effektivitet og god lyskvalitet

LuxSpace Mini, recessed

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

Fordeler

- Høy effektivitet
- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene
- Perfekt integrering i taket takket være den tynne og smale innfatningen. Versjonen uten innfatning er ideell for gipstak

Funksjoner

- Fire optikkalternativer: høyglanset, fasettert, matt og hvit
- Høyder: dyp (opptil UGR 19), lav (opptil UGR 22)
- Farger på innfatning: høyglans metallisk, hvit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)
- Versjon uten innfatning tilgjengelig
- Overflatemontert versjon tilgjengelig
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC
- Flere tilleggsalternativer: PG og PGO (IP54-frontdeksel), nødbelysning (ett batteri, tre timer), hengende deco-glass, gjennomkobling

LuxSpace Mini, recessed


Søknad

- Kontorer
- Butikker
- Sykehus
- Hoteller
- Flyplasser

Versions



Målskisse



LuxSpace Mini, recessed

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Type optisk deksel	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon (1/2)

Full Product					Lyskilden kan byttes ut
Order Code	Name	Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd	Lampefamiliekode	
97048200	DN561B	For montering på normalt	Temperatur	-	Nei
	LED12S/830 PSU-	antennbare overflater	850 °C, varighet		
	E C WH		5 sek		
97049900	DN561B	For montering på normalt	Temperatur	-	Nei
	LED12S/840 PSU-	antennbare overflater	850 °C, varighet		
	E C WH		5 sek		
58580500	DN561B LED12S/	-	Temperatur	12S	Ja
	840UE PSU-E C		650 °C, varighet		
	WH		30 sek		
97036900	DN560B	For montering på normalt	Temperatur	-	Nei
	LED8S/830 PSU-	antennbare overflater	850 °C, varighet		
	E C WH		5 sek		
58579900	DN560B LED12S/	-	Temperatur	12S	Ja
	840UE PSU-E C		650 °C, varighet		
	WH		30 sek		

Generell informasjon (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	
		fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
97048200	DN561B	3000 K	>80	127 lm/W	1 350 lm
	LED12S/				
	830				
	PSU-E C WH				
97049900	DN561B	4000 K	>80	138 lm/W	1 350 lm
	LED12S/				
	840				
	PSU-E C WH				
58580500	DN561B	4000 K	80	150 lm/W	1 200 lm
	LED12S/				
	840UE				

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	
		fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
97036900	PSU-E				
	C WH				
	DN560B	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm
	LED8S/830 PSU-E C WH				
58579900	DN560B	4000 K	80	150 lm/W	1 200 lm
	LED12S/840UE				
	PSU-E				
	C WH				

LuxSpace Mini, recessed

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optisk type	Oppover lyseffektforhold
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Speil med høy glans	0

Order Code	Full Product Name	Optisk type	Oppover lyseffektforhold
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Speil med høy glans	0

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 til +25 °C
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 til +25 °C
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 til +25 °C
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå	Egnet for tilfeldig vekslings
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ja
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ja
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant	Nei

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå	Egnet for tilfeldig vekslings
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ja
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant	Nei

