



LuxSpace încastrat – eficiență ridicată, confort vizual și construcție elegantă

LuxSpace Mini, încastrat

Clienții caută să-și optimizeze toate resursele și acest lucru înseamnă nu doar costurile de funcționare (energie etc.), ci și costurile utilizatorilor, care au un impact mult mai mare asupra rentabilității. Prin urmare, LuxSpace este proiectat să asigure combinație perfectă între eficiență, confort vizual și design, fără a face compromisuri în ceea ce privește performanța iluminatului (redarea culorilor și distribuția luminii). Oferă o gamă largă de opțiuni pentru crearea ambianței dorite pentru a asigura confortul utilizatorului, indiferent de aplicație.

Beneficii

- Cea mai bună eficacitate din clasa sa, cu până la 150lm/W
- Creează o lumină blândă, naturală, asigurând confort vizual
- Integrare perfectă în tavan cu margine îngustă sau versiune fără margine pentru tavane din ipsos
- Control îmbunătățit al efectului de orbire cu conformitate cu reglementările pentru birouri
- Oferă o iluminare uniformă datorită distribuției largi a luminii

LuxSpace Mini, încastrat

Caracteristici

- Varianta mini pentru suport încastrat cu diametrul deschiderii de 150 mm (DN560B/DN561B)
- Selecție din patru sisteme optice: luciu intens, fațetat, mat și alb
- Variante UGR19 și UGR22 cu diferite înălțimi ale produsului
- Opțiuni de culoare: metalizată foarte lucioasă, alb (RAL9003), gri (RAL9006), negru (RAL9004) ca standard (orice altă culoare RAL este posibilă la cerere)
- În conformitate cu normele pentru iluminat de urgență central cu C.C. (la cerere)
- Mai multe opțiuni suplimentare: opțiuni de iluminat de urgență (o singură baterie timp de 3 ore), cu cablaj continuu, cu cablu și conector Eca și B2ca;
- Durată de viață utilă extinsă: 50.000 de ore la L90


Cerere

- Birouri
- Magazine
- Spitale și centre de îngrijire
- Hoteluri

Versions



Cote



Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +25 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B

Date tehnice lumină

		Temperatură de culoare corelată	Randament luminos	Flux luminos
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nominal) (nom.)	
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm

		Temperatură de culoare corelată	Randament luminos	Flux luminos
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nominal) (nom.)	
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm

LuxSpace Mini, încastrat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Randament	Flux
		culoare corelată (nom.)	luminos (nominal) (nom.)	
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Nu
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Nu
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Nu
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Da
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Nu

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Randament	Flux
		culoare corelată (nom.)	luminos (nominal) (nom.)	
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	121 lm/W	2.200 lm
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	134 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10,6 W
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Da
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Nu
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Nu
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Nu
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Nu

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%

LuxSpace Mini, încastrat

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-

