

Az energiatakarékos fénycsövek új generációja

Other LEDtube

A Philips LEDtube a LED fényforrást hagyományos, fénycsöves formájú kivitelben biztosítja. Ideális megoldás az általános világítási alkalmazások továbbfejlesztéséhez: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál és környezetbarát.

Előnyök

- Csökkentett működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
- Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos lámpáknál 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően
- A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a meglévő lámpatestek LED-technológiára való cserélésének
- Biztonságos a termék és a telepítési folyamat is

Szolgáltatások

- Kiemelkedően energiatakarékos
- Könnyen szerelhető
- A hagyományos formavilágnak köszönhetően a meglévő lámpatestekbe szerelhető
- Higanymentes

Alkalmazás

- Vendéglátó-ipari, kiskereskedelmi, irodai, ipari és otthoni alkalmazások

Other LEDtube

Versions



LEDtube 2,2W S14S



LEDtube 3,5W S14S




LEDtube 3,5W S14D




LEDtube 2,2W S14D

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Általános információ	
Névleges élettartam (óra)	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	30 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	140 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Színkód	827
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Hőmérséklet	
Környezetihőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	30 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	Egyéb

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	S14d
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	S14d

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	375 lm
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	250 lm

Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	3,5 W
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	2,2 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	4 kWh
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	3 kWh

Other LEDtube



© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.