



Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetłówkowego

Other LEDtube

Lampa Philips LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetłówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. Spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

Korzyści

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-, 3-krotnie dłuższemu okresowi eksploatacji w porównaniu z konwencjonalnymi lampami
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejącego oświetlenia na technologię LED; całkowicie bezpieczny produkt i proces instalacji

Cechy

- Wysoka energooszczędność
- Łatwa instalacja
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw
- Bez rtęci

Zastosowanie

- Zastosowanie w hotelach, sklepach, biurach, przemyśle i w mieszkaniach

Other LEDtube

Wersje




LEDtube 2,2W S14S

LEDtube 3,5W S14S


LEDtube 3,5W S14D

LEDtube 2,2W S14D

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Informacje ogólne	
Trwałość Znamionowa (Godziny)	30 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	140 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kod barwy	827
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	30 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	Inne

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	S14d
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	S14d

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	375 lm
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	250 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	3,5 W
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	2,2 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	4 kWh
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	3 kWh

Other LEDtube

