



CoreLine Projector – Egyértelmű választás LED-es megoldások közül

CoreLine Projector

A CoreLine Projector egy világítótest-család, amely halogén illetve fémhalogén fénnyvetők kiváltására szolgál. Letisztult vonalai és kedvező teljes élettartam alatti költsége segít a vásárlóknak abban, hogy LED-es technológiára váltsanak. A világítótestek természetes fényhatást keltenek, ha a kiemelő világításra alkalmazzák őket. Emellett azonnali energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig sokkal hosszabb – így valóban remek ár/érték arányt garantál, és igazán környezetbarát megoldásnak minősül. A termékek könnyen felszerelhetők egy szabványos sínre, illetve egy felületre rögzíthető csatlakozó segítségével.

Előnyök

- Alacsonyabb üzemeltetési költségek az alacsony fogyasztásnak és a hosszú élettartamnak köszönhetően
- Egy az egyben kicserélhető elemek, így könnyebb a hagyományosról a LED-es lámpatestekre történő átállás
- Letisztult, egyszerű kivitelezés, így a termékek észrevétlenül az üzletbelső részévé válnak

Szolgáltatások

- Sima fekete bevonat matt alumínium csuklóval
- 800 és 2400 lumenes változatban is kapható
- Energiatakarékos: 70 lm/W
- Beépített vezérlő és passzív hűtés
- Választható színhőmérsékletek: 3000 vagy 4000 K

CoreLine Projector

Alkalmazás

- Önálló pékségek
- Önálló hentesüzletek
- Kisméretű vegyesboltok
- Kisméretű divatüzletek

termékjellemzők

Típus	ST120T (3 fázisú sínre szerelhető változat) ST120C (felületre szerelt változat)
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	11 W (800 lm) 33 W (2400 lm)
Hatékonyság	70 lm/W
Sugárzási szög	24°
Fényáram	800 vagy 2400 lm
Korrelált színhőmérséklet	3000 K (meleg fehér) 4000 K (semleges fehér)
Színmegjelenítési index	80
Átlagos élettartam – L70B50	30 ezer óra
Átlagos élettartam – L80B50	20 ezer óra
Átlagos élettartam – L90B50	10 ezer óra

Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	0 és +35 °C között
Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V/50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Nem szabályozható
Anyag	Ház: öntött alumínium Reflektor: műanyag Optika: polikarbonát
Szín	Fekete (BK)
Csatlakozás	3C sínadapter Bepattintható, felületre rögzített bilincs
Üzembe helyezés	3 fázisú sínre Különálló vagy sorban felszerelhető; a világítótest az előre felszerelt rögzítőkeretekre pattintható Átmenő kábelezés nem lehetséges

Versions



24 °

CoreLine Projector

Termék részletei



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

