



Proiectorul CoreLine – Atunci când iluminatul contează cu adevărat

CoreLine Projector

Proiectorul CoreLine este conceput pentru a înlocui proiectoarele cu halogen și cele bazate pe standardul CDM din magazine și hoteluri. Acest corp de iluminat pe șină le permite retailerilor să își pună în evidență produsele sau să evidențieze anumite obiecte. Designul simplu, cu balast integrat și două variante de unghi de distribuție luminoasă, 23 sau 26 de grade, face ca proiectorul CoreLine să fie relevant pentru numeroase tipuri de spații.

Beneficii

- Costuri operaționale reduse datorită economisirii de energie și unei durate de viață mai mari
- Înlocuire de tip unu-la-unu pentru proiectoarele convenționale, bazate pe standardul CDM
- Finisajul curat și simplu asigură integrarea proiectorului CoreLine în multe tipuri de amenajări interioare

Caracteristici

- Design discret, cu finisaj alb sau negru
- Unghi de distribuție luminoasă de 23 sau 36 de grade, cu flux luminos de 2.200 lm
- Eficient din punct de vedere energetic 90 lm/W
- Balast integrat și adaptor șină uniform
- Temperatura de culoare: 3.000 și 4.000 K

Cerere

- Brutării
- Măcelării
- Magazine alimentare mici
- Magazine de modă mici

CoreLine Projector

Specificații

Tipul	ST120T (variantă șină cu 3 circuite) ST120C (variantă cu montaj pe suprafețe)
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Puterea	11 W (800 lm) 33 W (2.400 lm)
Eficacitatea	70 lm/W
Unghi de distribuție luminoasă	24°
Fluxul luminos	800 sau 2.400 lm
Temperatura de culoare corelată	3.000 K (alb cald) 4.000 K (alb neutru)
Indice de redare a culorii	80
Viață utilă medie L70B50	30.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	20.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	10.000 de ore

Temperatură ambientală medie	+25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	0 până la +35 °C
Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	Fără reglarea intensității luminoase
Materialul	Carcasă: aluminiu turnat sub presiune Reflector: plastic Sistem optic: policarbonat
Culoarea	Negru (BK)
Conectare	adaptor șină cu 3 circuite Suport de montaj pe suprafețe Click Fix
Montare	Pe o șină cu 3 circuite Individual sau pe linie; unire prin clic a corpului de iluminat în consolele pre-înșurubate de tavan Nu este posibil cablajul continuu

Versions



24 °



24 °

Detalii produs



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220-240 V
---------------------	-----------

General Information

Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	F
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Indice inițial de redare a culorii	>80
Randament luminos LED inițial	90 lm/W
Flux luminos inițial	2200 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Putere de intrare inițială	24 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Tip de sistem optic
79067799	ST150T LED225-23-/830 PSU BK	24 °	24
79068499	ST150T LED225-23-/840 PSU BK	24 °	24
79071499	ST150T LED225-36-/830 PSU BK	36 °	36
79072199	ST150T LED225-36-/840 PSU BK	36 °	36
79069199	ST150T LED225-23-/830 PSU WH	24 °	24
79070799	ST150T LED225-23-/840 PSU WH	24 °	24
79073899	ST150T LED225-36-/830 PSU WH	36 °	36
79074599	ST150T LED225-36-/840 PSU WH	36 °	36

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată
79067799	ST150T LED225-23-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79068499	ST150T LED225-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79071499	ST150T LED225-36-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79072199	ST150T LED225-36-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată
79069199	ST150T LED225-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79070799	ST150T LED225-23-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79073899	ST150T LED225-36-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79074599	ST150T LED225-36-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Mechanical and Housing

CoreLine Projector

Order Code	Full Product Name	Culoare
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	Black and black
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Black and black
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	Black and black
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	Black and black

Order Code	Full Product Name	Culoare
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	White and black
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	White and black
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	White and black
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	White and black

