



Philips CorePro LEDspot LV – De betaalbare LEDspotoplossing.

CorePro LEDspot LV

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Voordelen

- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een grote reeks transformatoren

Kenmerken

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht.
- Milieuvriendelijk – Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen.

Toepassing


- Hotels, restaurants, bars, cafés, museums, winkels
- Lobby's, gangen, trappenhallen, toiletten, receptieruimten, exposities, vitrinekasten

CorePro LEDspot LV

Versions



CorePro LEDspot LV 35W GU5-3
827 36D ND





LEDspots Corepro SLR 2 MR16
GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Maatschets



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

CorePro LEDspot LV

Algemene informatie	
Schakelcyclus	50.000
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Nominale levensduur
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 hr
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	GU5.3	15.000 hr
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15.000 hr
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 hr
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	GU5.3	15.000 hr
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15.000 hr
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 hr
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25.000 hr

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom (lm)	Lichtsterkte (nom.) (cd)
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	2700 K	827	345 lm	650 cd
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W	2700 K	827	621 lm	1.400 cd

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom (lm)	Lichtsterkte (nom.) (cd)
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	830	621 lm	1.400 cd
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1.500 cd
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik (W)	Overeenkomstig vermogen (W)
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik (W)	Overeenkomstig vermogen (W)
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	4,4 W	35 W

CorePro LEDspot LV

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W	35 W
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W	50 W
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W	50 W
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W	20 W
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W	20 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	85 °C
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	85 °C
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C


Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	-	MR16
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16



Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	-	MR16
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	Helder	MR11

Keurmerken en classificaties


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
8719514307582	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	5 kWh
8719514307087	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
8718696814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
8718696814772	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 kWh
8718696814796	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
8719514307049	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh




CorePro LEDspot LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 830 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W
827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

