



# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight – Hohe Effizienz, Komfort und elegantes Design

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!

### Vorteile

- Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W eine der effizientesten Downlight-Familien am Markt
- Verbessertes Design und verbesserter Sehkomfort
- Vielseitig einsetzbar, da Bestandteil einer umfangreichen Produktfamilie mit vielen Auswahlmöglichkeiten

# LuxSpace Compact Einbaudownlight

## Merkmale

- Einbau- und Anbaudownlights mit verschiedenen Lumenpaketen (bis zu 6000 lm)
- In flacher (bis zu UGR 22) oder hoher Bauform (bis zu UGR 19)
- Verschiedene Farbtemperaturen
- Unterschiedliche Reflektoren: hochglänzend, facettiert, matt oder weiß
- Vielfältige Farben der Downlightringe: hochglänzend, grau, schwarz, weiß, aber auch als rahmenlose Version erhältlich
- Auf Anfrage auch notstromtauglich (gem. EN60598-2-22) erhältlich
- Schutzgläser erhältlich (IP54, raumseitig)
- Viele weitere Möglichkeiten: Notlicht, leuchtenintegriert mit Einzelbatterie (3 Std.), abgependeltes Zubehör, Durchgangsverdrahtung, Wieland-Stecker etc.
- Auch als Anbauvariante verfügbar

## Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung z.B. in Büro- und Besprechungsräumen, Fluren und weiteren Verkehrswegen, Bahnhöfen und Flughäfen

## Spezifikationen

<b>Leuchtenbezeichnung</b>	DN570B (Einbaudownlight, flache Bauform) DN571B (Einbaudownlight, hohe Bauform)
<b>Lichtquelle</b>	Nicht auswechselbares LED-Modul
<b>Systemleistung</b>	max. 13 W (LED12S/ 3.000 K), max. 21 W (LED20S/ 3.000 K), max. 26 W (LED24S/ 3.000 K) max. 13 W (LED12S/ 4.000 K), max. 20 W (LED20S/ 4.000 K), max. 24 W (LED24S/ 4.000 K)
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	DN570B mit hochglänzender oder facettiertem Reflektor: 1.350 lm (LED12S), 2.200 lm (LED20S), 2.600 lm (LED24S) DN570B mit mattedem Reflektor: 1.150 lm (LED12S), 1.850 lm (LED20S), 2.200 lm (LED24S) DN570B mit weißem Reflektor: 1.300 lm (LED12S), 2.100 lm (LED20S), 2.500 lm (LED24S) DN571B mit hochglänzendem oder facettiertem Reflektor: 1.300 lm (LED12S), 2.100 lm (LED20S), 2.500 lm (LED24S) DN571B mit mattedem Reflektor: 1.000 lm (LED12S), 1.650 lm (LED20S), 1.950 lm (LED24S) DN571B mit weißem Reflektor: 1.250 lm (LED12S), 2.000 lm (LED20S), 2.400 lm (LED24S)
<b>Ähnlichste Farbtemperatur</b>	Warmweiß (3.000K) oder Neutralweiß (4.000 K); Warmweiß (2.700 K) auf Anfrage
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Ra</b>	90 auf Anfrage
<b>Nutzlebensdauer L80B50</b>	50.000 Stunden
<b>Nutzlebensdauer L90B50</b>	25.000 Stunden
<b>Bemessungs-Umgebungstemperatur</b>	25 °C

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	+10 bis +40 °C
<b>Betriebsgerät</b>	extern (im Lieferumfang enthalten) Schaltbares Betriebsgerät (PSE-E) oder dimmbares (DALI 1-100%) Betriebsgerät (PSDE-E), notstrom- und gleichspannungsgesiegt
<b>Netzspannung</b>	230 oder 240 V/50–60 Hz
<b>Dimmfunktion</b>	DALI Dimmung ist möglich (PSED-E)
<b>Optionen</b>	Notbeleuchtung (leuchtenintegriert) 3 Stunden Akku (EL3) Zubehör (Abdeckungen und dekoratives, abgependeltes Zubehör) Optional Durchgangsverdrahtung Rahmenlose Version
<b>Material</b>	Gehäuse und Downlightring: Aluminium Reflektoren: Kunststoff, Aluminiumbeschichtung (hochglänzender Reflektor und facettierter Reflektor)
<b>Farbe</b>	Weiß (WH) RAL 9010, Grau (GR) ähnlich RAL 9006, Schwarz (BK) RAL 9005 oder hochglänzend metallisiert; weitere RAL-Farben auf Anfrage
<b>Reflektoren</b>	Hochglänzender Reflektor (C) Facettierter Reflektor (F) Matteder Reflektor (M) Weißer Reflektor (WR)
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Steckanschlussklemme (PI), Steckanschlussklemme für Durchgangsverdrahtung (CU3) oder T-Stück für Anschluss an Stecksystem (CU3-WT)
<b>Installation</b>	Einfache Montage mit zwei Befestigungsbügeln

# LuxSpace Compact Einbaudownlight

## Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
-----------------------	------

## Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

## Allgemeine Eigenschaften

IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	F
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit

## Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

## Mechanische Kenndaten

Farbe	Weiß RAL 9003
-------	---------------

## Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nicht zutreffend
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nicht zutreffend
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nicht zutreffend
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nicht zutreffend
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20	97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20	96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP54/20	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP54/20	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20	96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20	97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP54/20	97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP54/20	97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20	97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20	97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20	97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20	96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20	96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20	96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20

### Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Nein	96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein	96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein	96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein	97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein	97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein	97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nein	97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nein	97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nein
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nein

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nein
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nein
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nein
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nein
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nein
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nein
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nein

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	Glühfadentest	Optiktyp	Produktfamiliencode
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	Glühfadentest	Optiktyp	Produktfamiliencode
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	C	DN570B

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	Glühfadentest	Optiktyp	Produktfamiliencode
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	C	DN570B
97015400	DN570B LED40S/84 0 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	C	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97019200	DN570B LED40S/84 0 DIA-VLC- E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97032100	DN570B LED60S/83 0 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97033800	DN570B LED60S/84 0 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97034500	DN570B LED60S/83 0 DIA-VLC- E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
97035200	DN570B LED60S/84 0 DIA-VLC- E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96970700	DN571B LED12S/830	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	Glühfadentest	Optiktyp	Produktfamiliencode
	DIA-VLC-E C WH				
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	C	DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B

# LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	Glühfadentest	Optiktyp	Produktfamiliencode
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
97017800	DN571B LED40S/84 0 PSU-E C WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
97021500	DN571B LED40S/84 0 DIA-VLC-E C WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN571B
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	F	DN570B
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	F	DN570B

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	Glühfadentest	Optiktyp	Produktfamiliencode
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	M6-D	DN570B
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	M6-D	DN570B
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	ja	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	C	DN570B

## Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale		
			ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96972100	DN570B LED20S/83 0 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96973800	DN570B LED20S/84 0 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale		
			ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
96974500	DN570B LED20S/83 0 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96975200	DN570B LED20S/84 0 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96980600	DN570B LED20S/83 0 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96981300	DN570B LED20S/84 0 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96988200	DN570B LED20S/83 0 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96989900	DN570B LED20S/84 0 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale		
			ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
96990500	DN570B LED20S/83 0 DIA-VLC- E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96991200	DN570B LED20S/84 0 DIA-VLC- E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96992900	DN570B LED20S/83 0 DIA-VLC- E C PG WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96993600	DN570B LED20S/84 0 DIA-VLC- E C PG WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96998100	DN570B LED24S/83 0 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
96999800	DN570B LED24S/84 0 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97002400	DN570B LED24S/83 0 DIA-VLC- E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97003100	DN570B LED24S/84 0 DIA-VLC- E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97014700	DN570B LED40S/83 0 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97015400	DN570B LED40S/84 0 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97018500	DN570B LED40S/83 0 DIA-VLC- E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97019200	DN570B LED40S/84 0 DIA-VLC- E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale		
			ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
97032100	DN570B LED60S/83 0 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	129 lm/W	6200 lm
97033800	DN570B LED60S/84 0 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	6200 lm
97034500	DN570B LED60S/83 0 DIA-VLC- E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	129 lm/W	6200 lm
97035200	DN570B LED60S/84 0 DIA-VLC- E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	6200 lm
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96976900	DN571B LED20S/83 0 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96977600	DN571B LED20S/84 0 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96978300	DN571B LED20S/83 0 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96979000	DN571B LED20S/84 0 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96994300	DN571B LED20S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm



## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale		
			ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	0 DIA-VLC-E C WH				
96995000	DN571B LED20S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
	0 DIA-VLC-E C WH				
96996700	DN571B LED20S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
	0 DIA-VLC-E C ELP3 WH				
96997400	DN571B LED20S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
	0 DIA-VLC-E C ELP3 WH				
97000000	DN571B LED24S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
	0 PSU-E C WH				
97001700	DN571B LED24S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
	0 PSU-E C WH				
97004800	DN571B LED24S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
	0 DIA-VLC-E C WH				
97005500	DN571B LED24S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
	0 DIA-VLC-E C WH				
97016100	DN571B LED40S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale		
			ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	0 PSU-E C WH				
97017800	DN571B LED40S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
	0 PSU-E C WH				
97020800	DN571B LED40S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
	0 DIA-VLC-E C WH				
97021500	DN571B LED40S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
	0 DIA-VLC-E C WH				
96982000	DN570B LED20S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
	0 PSU-E F WH				
96983700	DN570B LED20S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
	0 PSU-E F WH				
96984400	DN570B LED20S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	1860 lm
	0 PSU-E M WH				
96985100	DN570B LED20S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	1860 lm
	0 PSU-E M WH				
96986800	DN570B LED20S/83 SDCM <2	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
	0 PSU-E WR WH				
96987500	DN570B LED20S/84 SDCM <2	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
	0 PSU-E WR WH				

### Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	9.9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	9.2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9.9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	16.4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	14.8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	19.4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	17.8 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	16.4 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	14.8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16.4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14.8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	19.4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	17.8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	16.4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	14.8 W

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	18.4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18.4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	44 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	9.9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	9.2 W
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9.9 W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	16.4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	14.8 W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	19.4 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	17.8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16.4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14.8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	19.4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	17.8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	18.4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18.4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	16.4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	14.8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	16.4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	14.8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	16.4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	14.8 W

### Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Stroboskopischer Effekt
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0,4
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0,4
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0,4
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Stroboskopischer Effekt
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0,4
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-

## LuxSpace Compact Einbaudownlight

