



LuxSpace downlight – Le confort par excellence

LuxSpace, recessed

Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- La meilleure efficacité de sa catégorie
- Crée une lumière douce et naturelle, assurant le confort visuel
- Intégration parfaite dans le plafond grâce à ses bords fins et étroits ; version sans bords idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre

Fonctions

- Choix parmi quatre optiques : aluminium brillant, à facettes, mate et blanche
- Hauteurs : Grande (jusqu'à UGR 19), Faible (jusqu'à UGR 22)
- Température de couleur : 3 000 ou 4 000 K
- Couleurs de la collerette : aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9005) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version montée en plafonnier disponible
- De multiples options supplémentaires : PG et PGO (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures ou circuit alternatif), suspensions décoratives en verre, câblage traversant

LuxSpace, recessed

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Versions






LuxSpace recessed with faceted reflector



IPPR DN570Bi 0015

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

			Code famille	Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	lampe		
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non	DN570B
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non	DN570B
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui	DN570B
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui	DN570B
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	24S	Oui	DN570B
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN570B
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code	Source	Code
			famille	lumineuse	famille de
			lampe	remplaçable	produits
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non	DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non	DN571B
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui	DN571B
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui	DN571B
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Température 650 °C, durée 30 s	24S	Oui	DN571B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Valeur d'effet
		de couleur			
		corrélée	lumineuse	lumineux	stroboscopique
		(nom.)	(nominale)		(SVM)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	3000 K	131 lm/W	1'300 lm	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	1'300 lm	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	1'300 lm	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	1'300 lm	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Valeur d'effet
		de couleur			
		corrélée	lumineuse	lumineux	stroboscopique
		(nom.)	(nominale)		(SVM)
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Valeur d'effet stroboscopique
		corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	(SVM)
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	0.4
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4'400 lm	0.4
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4'400 lm	0.4
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	133 lm/W	4'400 lm	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4'400 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Valeur d'effet stroboscopique
		corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	(SVM)
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	3000 K	129 lm/W	6'200 lm	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	6'200 lm	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	129 lm/W	6'200 lm	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	6'200 lm	-
58581200	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	161 lm/W	2'100 lm	-
58583600	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	161 lm/W	2'100 lm	-
58585000	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	160 lm/W	2'400 lm	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	3000 K	113 lm/W	1'860 lm	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	4000 K	127 lm/W	1'860 lm	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	1'300 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Valeur d'effet
		de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	stroboscopique (SVM)
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	1'300 lm	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	1'300 lm	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	1'300 lm	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-
96997400	DN571B LED20S/840	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Valeur d'effet
		de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	stroboscopique (SVM)
	DIA-VLC-E C ELP3 WH				
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	0.4
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4'400 lm	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4'400 lm	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	133 lm/W	4'400 lm	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4'400 lm	-
58582900	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	161 lm/W	2'100 lm	-
58584300	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	161 lm/W	2'100 lm	-
58586700	DN571B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	160 lm/W	2'400 lm	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	0
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	0
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	0
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	0
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	0
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	0

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Fréquence linéaire	électrique
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Fréquence linéaire	électrique
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	+10 à +25 °C
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	+10 à +25 °C
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	+10 à +25 °C
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 à +35 °C
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	+10 à +25 °C
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	+10 à +25 °C
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	+10 à +25 °C
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	+10 à +25 °C
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	+10 à +25 °C
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 à +35 °C
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Non
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Non
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Non
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Non
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Non
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Oui
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Oui
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Non
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Non
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Non
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Non
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Non
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Non
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Non
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Non
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Non
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Non
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Non
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Non
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Non
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Non
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Non
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Non
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Non
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Non
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Conditions d'application




Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Non applicable
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Non applicable
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Non applicable
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non applicable
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non applicable
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non applicable
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Non applicable
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non applicable
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non applicable
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non applicable




Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 WR-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 F-Polar
Normal (separate)


IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 WR-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

