



LuxSpace a incasso – Efficienza elevata, comfort visivo e design elegante

LuxSpace, recessed

I clienti mirano a ottimizzare tutte le loro risorse e questo non riguarda solo i costi di gestione (energia, ecc.), ma anche le risorse umane. I risparmi energetici sono pertanto una priorità, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere più produttivi, né sui clienti, che vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto. LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformità dei colori). Offre un'ampia scelta di opzioni per creare l'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione. Per applicazioni per ufficio, LuxSpace supporta prodotti Tunable White per offrire una sensazione generale di benessere e salute.

Vantaggi

- Efficacia più elevata per tutta la gamma: fino a 100 lm/W
- Crea una delicata luce naturale che assicura comfort visivo
- Integrazione perfetta nel soffitto grazie al sottile bordo stretto; versione senza bordo ideale per l'integrazione nei controsoffitti in cartongesso

Caratteristiche

- Scelta di quattro ottiche: speculare, sfaccettata, satinata e bianca
- Altezze: versione più profonda (fino a UGR 19), versione meno profonda (fino a UGR 22)
- Temperatura del colore: 3.000 o 4.000 K
- Colori bordo: metallizzato speculare, bianco (RAL9010), grigio, nero (RAL9005) come standard (qualsiasi altro colore RAL disponibile su richiesta)
- Disponibile versione senza bordo
- Disponibile versione con montaggio su superficie
- Conforme alle norme per illuminazione di emergenza centrale con CC
- Più opzioni aggiuntive: PG e PGO (IP54 lato anteriore), illuminazione di emergenza (singola batteria 3 ore), vetri decorativi a sospensione, collegamento elettrico continuo

Applicazione

- Uffici
- Negozi
- Ospedali
- Alberghi
- Aeroporti

Versions





LuxSpace recessed with faceted reflector




IPPR DN570Bi 0005

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Informazioni generali	
Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Tipo di ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +25 °C
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Codice famiglia prodotto
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Codice famiglia prodotto
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	DN570B
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN570B
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN571B
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s	DN571B

					Codice famiglia prodotto
Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Test filo incandescente		
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 5 s		DN571B
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s		DN571B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa						Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa			
Full Product		Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Full Product		Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)		
Order Code	Name				Order Code	Name					
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	3000 K	>80 131 lm/W	96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80 141 lm/W		

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente		Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
		Temperatura del colore	luminosa correlata		
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
96992900	DN570B LED20S/830	-	3000 K	>80	134 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente		Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
		Temperatura del colore	luminosa correlata		
	DIA-VLC-E C PG WH				
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	129 lm/W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	129 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
		Temperatura del colore correlata			
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	4000 K	>80	127 lm/W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
		Temperatura del colore correlata			
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
97004800	DN571B LED24S/830	-	3000 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente		Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
		Temperatura del colore correlata	luminosa		
	DIA-VLC-E C WH				
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
97021500	DN571B LED40S/840	-	4000 K	>80	147 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente		Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
		Temperatura del colore correlata	luminosa		
	DIA-VLC-E C WH				
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Effetto	
		Flusso luminoso	stroboscopico
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	1.300 lm	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	1.300 lm	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	2.200 lm	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	2.200 lm	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	2.200 lm	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	2.200 lm	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Effetto	
		Flusso luminoso	stroboscopico
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	2.200 lm	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	2.200 lm	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	2.600 lm	0,4
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	2.600 lm	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	4.400 lm	0,4
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4.400 lm	0,4
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	3.100 lm	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	6.200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Effetto	
		Flusso luminoso	stroboscopico
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	6.200 lm	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	6.200 lm	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	6.200 lm	-
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	2.200 lm	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	2.200 lm	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	1.860 lm	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	1.860 lm	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	2.200 lm	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	2.200 lm	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	1.300 lm	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	1.300 lm	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	2.200 lm	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	2.200 lm	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Frequenza di linea	energetico
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W

Order Code	Full Product Name	Effetto	
		Flusso luminoso	stroboscopico
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	2.600 lm	0,4
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	2.600 lm	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4.400 lm	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4.400 lm	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Frequenza di linea	energetico
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Frequenza di linea	energetico
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	No
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	No
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	No
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	No
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	No
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	No
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	No

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Frequenza di linea	energetico
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	No
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Si
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Si
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	No
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	No
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	No
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Si
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	No
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	No
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Si
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Si
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Si
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Si
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	No
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	No
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	No
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	No
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	No
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	No
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	No
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	No
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	No
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	No
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	No
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	No
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	No
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	No
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	No
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	No
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	No
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Si
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Si
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Si
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Si
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	No
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	No

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP20
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	IP20
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	IP20
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	IP20
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	IP20
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	IP20
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	IP20
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	IP20
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	IP20
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	IP20
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	IP20
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	IP20
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	IP20

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Condizioni di applicazione


Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Non applicabile
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Non applicabile
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Non applicabile
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
01316200	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
01317900	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
01320900	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
01321600	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	10%
01324700	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
01325400	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Non applicabile
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Non applicabile
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
01318600	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
01319300	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
01322300	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
01323000	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	10%
01326100	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Non applicabile
01327800	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Non applicabile


Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 WR-Polar
Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 F-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 WR-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

