

Mô tả

Biến thế điện tử

Biến thế điện tử tần số cao để hoạt động với bóng đèn halogen 12V. Tuân thủ hoàn toàn IEC với kích thước nhỏ gọn độc đáo và khối lượng nhẹ

Lợi ích

- Hiệu suất cao so với biến thế điện tử
- Điều chỉnh độ sáng linh hoạt với bộ điều chỉnh độ sáng cạnh đầu và cạnh kết thúc của sóng xung
- Thân thiện với môi trường, không gây tiếng vo ve và tiếng ồn (<30dB ở khoảng cách 1m)
- Thiết kế bộ đèn đơn giản với kích thước nhỏ gọn

Tính năng

- Bộ điều khiển phổ thông sẵn có trên thị trường APR (220 ~ 240V, 50/60Hz)
- Bảo vệ quá nhiệt
- Thời gian kích nhanh (<0,8s)
- 20.000 giờ tại Tc=65°C bảo toàn 90% công năng bộ đèn
- Dây dẫn
- >Hệ số công suất 0,95
- SELV

Ứng dụng


- Chiếu sáng nội thất nhà ở: phòng khách, trang trí và chiếu sáng tạo điểm nhấn
- Trong các khu vực chuyên nghiệp: khu vực lễ tân, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và phòng triển lãm

Cảnh báo và An toàn

- Biến thế không phù hợp với nguồn điện DC


Biến thế điện tử

Phiên bản



GPPE ET-E 0001

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	B1
ET-E 60 220-240V 50/60Hz	4,4 mm	24,5 mm	76,0 mm	38,0 mm

