

3-Phasen-Stromschienensystem – vielseitig und flexibel

3-Phasen-Stromschienen

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Vorteile

- Flexibles 3-Phasen-Stromschienensystem für professionelle Anwendungen, mit dem sich jede gewünschte Konfiguration leicht zusammenstellen lässt
- Durch die separate Ansteuerungsmöglichkeit der einzelnen Phasen lassen sich verschiedene Beleuchtungseffekte realisieren

Merkmale

- Kann mit allen Philips LED-Stromschienenstrahlern verwendet werden
- Erhältlich in Längen von 1, 2, 3 und 4 Metern
- Verschiedenes Zubehör wie Adapter, Einspeiser und Montagezubehör erhältlich

Änderungen vorbehalten

3-Phasen-Stromschienen

Anwendung

- Verkaufsräume

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-Phasen-Stromschienen

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



Versions

RBS750 recessed track, alu



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)





ZRS750 ICP BK (XTS21-2)





3-Phasen-Stromschienen


Abmessungsskizzen






















Abmessungsskizzen























3-Phasen-Stromschienen

Abmessungsskizzen







Produktdetails

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



Produktdetails



External earth coupling/corner piece outer 90º



End piece

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Glühfadentest	Glühfadentest
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Schwarz	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Schwarz	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Weiß	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Schwarz	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Schwarz	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Weiß	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Weiß	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Weiß	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Schwarz	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Weiß	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Weiß	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Weiß	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Weiß	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Schwarz	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Weiß	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Weiß	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Weiß	-	-

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Glühfadentest	Glühfadentest
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Schwarz	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Weiß	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Weiß	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Weiß	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Weiß	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Weiß	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Weiß	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Weiß	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Schwarz	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Schwarz	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

3-Phasen-Stromschienen

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Glühfadentest	Glühfadentest
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Schwarz	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Schwarz	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Schwarz	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Schwarz	-	-

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Glühfadentest	Glühfadentest
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminium	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Schwarz	-	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Eingangsspannung
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Eingangsspannung
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-

3-Phasen-Stromschienen

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.