



GreenSpace Accent – La meilleure solution pour la rénovation de l'éclairage d'accentuation

GreenSpace Accent Elbow

Les commerçants peuvent dès à présent rénover leurs magasins avec le GreenSpace Accent et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, il sera idéale en solution de rénovation grâce à un diamètre d'encastrement similaire aux luminaires à technologie conventionnelle.

Avantages

- Idéal pour la rénovation : diamètre 175 mm
- Efficacité > 100 lm/W
- Retour sur investissement < 1 an

Fonctions

- Haute efficacité >100 lm/W ; qualité de lumière Philips PerfectAccent
- Idéal pour la rénovation : diamètre d'encastrement 175 mm
- Retour sur investissement < 1 an

GreenSpace Accent Elbow

Application

- Commerces, en particulier dans les boutiques alimentaires, boutiques de mode et pharmacies
- Espaces publics tels que les centres commerciaux, les gares ferroviaires, les aéroports

Mises en garde et sécurité


- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



IPPR RS340Bi 0003

Schéma dimensionnel



GreenSpace Accent Elbow

Détails sur le produit



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0003-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0005-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0011-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0013-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo

Détails sur le produit



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	RS342B
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1 700 lm
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1 700 lm
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1 700 lm
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1 700 lm
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1 750 lm
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1 900 lm
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1 900 lm
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2 700 lm
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2 700 lm
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2 700 lm
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2 700 lm
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2 750 lm
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3 900 lm
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3 900 lm
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4 000 lm
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4 100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de	Indice de	Efficacité	Flux lumineux
		couleur corrélée	rendu de	lumineuse	
		(nom.)	(IRC)	(nominale)	
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3 850 lm
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	3000 K	≥80	115 lm/W	2 700 lm
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	4000 K	≥80	120 lm/W	2 700 lm
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2 700 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Faisceau extensif	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Faisceau extensif
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Faisceau semi-intensif
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Faisceau extensif
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif			

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	14,4 W	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	14 W	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	23,5 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	23,5 W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	23,5 W	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W			

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C	97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C	97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	+10 à +25 °C
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C	97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C	97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C	97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 à +35 °C
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 à +35 °C
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	+10 à +25 °C
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	+10 à +25 °C
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	+10 à +25 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Non
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Oui
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Non
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Non
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Non
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Blanc
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Blanc
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Blanc
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Blanc
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Blanc
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Blanc
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Blanc
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Blanc
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Blanc
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Blanc
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Blanc
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Blanc
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Blanc
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Argent
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Noir
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

GreenSpace Accent Elbow

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non applicable
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Non applicable
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Non applicable
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Non applicable
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non applicable

