



Una caja de herramientas flexible y asequible para tiendas

GreenSpace Accent Fixed

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de edificios pueden realizar ahora el cambio de CDM a LED y disfrutar de las ventajas que ofrece la calidad de luz de PerfectAccent de Philips, así como de un considerable ahorro energético, todo ello con una inversión inicial razonable. El diámetro de corte regular de GreenSpace Accent Fixed y los paquetes lumínicos específicos permiten realizar la instalación de recambio de forma rápida y sencilla. Para completar el plan de iluminación ideal del establecimiento, GreenSpace Accent Fixed ofrece una iluminación general flexible respaldada por una selección de haces y matices de luz especiales y fórmulas LED que permiten mostrar la ropa y los alimentos frescos con la mejor luz. Consulte las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Beneficios

- Alto flujo luminoso con una luminaria muy compacta y de baja altura
- Deslumbramiento reducido gracias al reflector ligeramente empotrado
- Amplia cobertura de aplicación

Características

- Excelente calidad de luz gracias al sistema óptico PerfectAccent de Philips
- Alta eficiencia energética
- Diseño sólido y limpio
- Sustitución individual de CDM

GreenSpace Accent Fixed

Aplicaciones

- Comercios, especialmente tiendas de moda y de alimentación

Especificaciones


Tipo	RS340B
Tipo de techo	Techos de escayola y de perfilería ocultos simétricos y expuestos
Fuente de luz	Módulo LED no sustituible
Alimentación	1700 lm - 15 W, 2700 lm - 27 W, 3900 lm - 34,5 W a 3000 K 1900 lm - 26 W; 2600 lm - 39 W en Fresh Food Meat (FMT)
Ángulo del haz	MB (24°) WB (36°) VWB (60°)
Flujo luminoso	2800, 4000 lm a 3000 K 1900, 2600 lm en FMT 2700 lm en Fresh Food Champagne (CH)
Temperatura de color correlacionada	2500 K (para CH) 2700, 3000 K (para 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FMT) 4000 K
Índice de reproducción cromática	80 para 827, 830, 840, FMT, CH 90 para PW9 >95 para CRW
Vida útil media L70B50	70.000 horas

Vida útil media L80B50	50.000 horas
Vida útil media L90B50	25.000 horas
Temperatura ambiente media	+25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	+10 °C a +40 °C
Driver	Separado
Tensión de red	230 o 240 V/50-60 Hz
Regulación	No regulable (PSU-E) Con regulación DALI (PSD-E)
Material	Carcasa: aluminio fundido
Color	Blanco (WH, RAL9003), negro (BK, RAL 9004), plata (SI, RAL9006)
Cubierta óptica	PMMA, transparente Conector push-in con retenedor (PIP), conector de 3 polos Wieland/Adels (CW3), conector de 3 polos Wieland/Adels con bloqueo (CW-L)
Instalación	Fijación mediante sujeciones de resorte Es posible el intercableado

Versions



GreenSpace Accent Fixed



Downlight RS342B GreenSpace Accent, codo


GreenSpace Accent Fixed

Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP03.tif



GreenSpace Accent codo



GreenSpace Accent codo




GreenSpace Accent codo



GreenSpace Accent codo



GreenSpace Accent codo, vista
posterior



Condiciones de aplicación

Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Información general	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Marca de inflamabilidad	F
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Mecánicos y de carcasa	
Color	WH

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Nivel máximo de regulación
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	+10 °C a +25 °C	-
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	-
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	1%
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	1%
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	1%
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	-
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	+10 °C a +25 °C	-
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	+10 °C a +25 °C	1%
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	+10 °C a +25 °C	1%
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	-
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	1%
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	+10 °C a +25 °C	-
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	+10 °C a +25 °C	-
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	+10 °C a +25 °C	1%
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	+10 °C a +25 °C	-
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	+10 °C a +40 °C	-

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	No	17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	No
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	No	17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	No
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	No	17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	No
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	No	17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	Sí
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	No	17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	No
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	No	17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	No
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	Sí	17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	Sí
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	Sí	17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	No
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	Sí	17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	No
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	No	17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	Sí
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	No	39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	No
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	Sí	39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	No

Información general (1/2)

GreenSpace Accent Fixed

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Tipo lente/cubierta		Código familia de lámparas	
			óptica	Equipo		
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	-	-	-	-	-
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	-	-	-	-	-
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	-	-	-	-
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	-	-	-	-
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	-	-	-	-
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	-	-	-	-	-
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	-	-	-	-	-
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	-	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Tipo lente/cubierta		Código familia de lámparas	
			óptica	Equipo		
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	-	-	-	-	-
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	-	-	-	-	-
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	-	-	-	-	-
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	-	-	-	-	-
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	-	-	-	-	-
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	-	-	-	-	-
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	-	-	-	-	-
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	-	ACC	-	-	LED27S

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica	Código de gama de producto	Certificado UL
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	-	MB	RS340B	-
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	-	MB	RS340B	-
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	MB	RS340B	-
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	MB	RS340B	-

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica	Código de gama de producto	Certificado UL
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	-	WB	RS340B	-
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	-	VWB	RS340B	-
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	-	VWB	RS340B	-
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	-	WB	RS340B	-

GreenSpace Accent Fixed

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes		Código de gama de producto	Certificado UL
		Tipo de óptica	Tipo de luz		
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	-	WB	RS340B	-
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	-	WB	RS340B	-
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	-	WB	RS340B	-

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes		Código de gama de producto	Certificado UL
		Tipo de óptica	Tipo de luz		
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	-	VWB	RS340B	-
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	-	VWB	RS340B	-
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	1	WB	RS342B	No

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice de reproducción de color	Índice de reproducción cromática	
				Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	70,37037037037037 lm/W
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	68,35443037974683 lm/W
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
17203900	RS340B LED27S/SDCM<3	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice de reproducción de color	Índice de reproducción cromática	
				Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial
	PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L				
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
17209100	RS340B LED27S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W

GreenSpace Accent Fixed

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice de Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Índice de Eficacia de la luminaria LED inicial
	PSD-VLC-E VWB WH				
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice de Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Índice de Eficacia de la luminaria LED inicial
	WB WH CW-L				
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	(0.46, 0.39)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	(0.46, 0.39)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	2700 lm	39.5 W
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	2700 lm	23.5 W
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	2800 lm	23.5 W
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	2700 lm	25.5 W
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	2700 lm	25.5 W

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2700 lm	25.5 W
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2600 lm	23.5 W
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2700 lm	23.5 W
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	2700 lm	25.5 W

GreenSpace Accent Fixed

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	2700 lm	23.5 W
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	2700 lm	23.5 W
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	3900 lm	31.5 W
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	3750 lm	31.5 W
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	3800 lm	31.5 W
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	3800 lm	31.5 W
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900 lm	38.5 W
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	3900 lm	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	3900 lm	38.5 W
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	3900 lm	31.5 W
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	3900 lm	31.5 W
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	3900 lm	31.5 W
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	2600 lm	23.5 W
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	2600 lm	23.5 W

