



O casetă de instrumente flexibilă și accesibilă pentru magazine

GreenSpace Accent Fix

Datorită familiei de produse GreenSpace Accent, comercianții și operatorii clădirilor pot face acum trecerea de la CDM la LED și se pot bucura de beneficiile calitative ale luminii Philips PerfectAccent, precum și de economiile semnificative de energie – toate pentru o investiție inițială rezonabilă. Deschiderea normală și pachetele de flux luminoase specifice ale GreenSpace Accent Fix fac montarea pe vechile instalații rapidă și ușoară. Completând planul de iluminare ideal pentru magazinul dvs., GreenSpace Accent Fix oferă un iluminat general flexibil, susținut de o serie de fascicule luminoase și variante de lumină specială și versiuni LED, care vă permite să prezentați hainele și produsele alimentare proaspete în cea mai bună lumină posibilă. Consultați catalogul nostru de Modă și Produse alimentare pentru a afla mai multe despre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat și Fresh Food Champagne.

Beneficii

- Flux luminos ridicat furnizat de un corp de iluminat foarte compact, la înălțime mică
- Efect de orbire redus mulțumită reflectorului ușor încadrat
- Acoperire pentru aplicare extinsă

Caracteristici

- Calitate excelentă a luminii oferită de sistemele optice Philips PerfectAccent
- Eficiență energetică mare
- Design curat și robust
- Înlocuire CDM unu la unu

GreenSpace Accent Fix

Cerere

- Magazine, în special de alimente și de modă

Specificații

Tip	RS340B
Tip de tavan	Tavan cu grindă T expusă și ascunsă simetric și tavan tencuit (plăci de ipsos)
Sursă de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	1700 lm – 15 W, 2700 lm – 27 W, 3900 lm – 34,5 W la 3000 K 1900 lm – 26 W; 2600 lm – 39 W la Fresh Food Meat (FMT)
Unghi de distribuție luminoasă	MB (fascicul luminos mediu) (24°) WB (fascicul luminos larg) (36°) VWB (fascicul luminos foarte larg) (60°)
Flux luminos	2800, 4000 lm la 3000 K 1900, 2600 lm la FMT 2700 lm la Fresh Food Champagne (CH)
Temperatură de culoare corelată	2500 K (pentru CH) 2700, 3000 K (pentru 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FMT) 4000 K
Indice de redare a culorii	80 pentru 827, 830, 840, FMT, CH 90 pentru PW9 >95 pentru CRW
Durata medie de menținere a fluxului luminos * 50.000 h	L80
Durata medie de defectare a	5%

echipamentului de control 50.000 h

Temperatura ambientală de performanță Tq	+25 °C
Temperatură optimă de funcționare	de la +10 până la +40 °C
Balast	Separat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 - 60 Hz
Reglarea intensității luminoase	Fără reglarea intensității luminoase (PSU-E) Reglarea intensității luminoase DALI (PSD-E)
Material	Carcasă: aluminiu turnat sub presiune
Culoare	Alb (WH, RAL9003), Negru (BK, RAL 9004), Argintiu (SI, RAL9006)
Capac optic	PMMA, transparent Conector push-in cu eliberare a tragerii (PIP), fișă Wieland/Adels cu 3 pini (CW3), fișă cu blocare Wieland/Adels cu 3 pini (CW-L)
Montaj	Fixare prin cleme cu arc Este posibil cablajul continuu

Versions



GreenSpace Accent Fixed



Corp de iluminat curbat, orientat în jos, GreenSpace Accent RS342B

GreenSpace Accent Fix

Detalii produs




GreenSpace_Accent_Fixed-RS340B-DP01.tif




GreenSpace_Accent_Fixed-RS340B-DP02.tif




GreenSpace_Accent_Fixed-RS340B-DP03.tif




IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo



GreenSpace Accent Fix

Application Conditions

Adecvat pentru comutare aleatorie Da

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK02

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină 120°

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță II

Balast inclus Da

Marcaj ENEC ENEC mark

Marcaj de inflamabilitate F

Test de incandescență Temperatură 650°C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Toleranță flux luminos +/-10%

Mechanical and Housing

Culoare WH

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	+10 to +25 °C
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	+10 to +25 °C
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	+10 to +25 °C
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	+10 to +25 °C
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	+10 to +25 °C
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 to +25 °C
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	+10 to +25 °C
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	+10 to +40 °C

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	220 to 240 V
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	220 to 240 V
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	220 to 240 V
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	220 to 240 V
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	220 to 240 V
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	220 to 240 V
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	220-240 V

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Tip		Cod familie
			capac optic/lentilă	Echipament	
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	-	-	-	-
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	-	-	-	-
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	-	-	-	-
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Tip		Cod familie
			capac optic/lentilă	Echipament	
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	-	-	-	-
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	-	-	-	-
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	-	-	-	-

GreenSpace Accent Fix

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Tip capac optic/lentilă	Echipament	Cod familie lămpi
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	-	ACC	-	LED27S

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic	Cod familie de produse	Marcaj UL
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	-	MB	RS340B	-
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic	Cod familie de produse	Marcaj UL
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	-	WB	RS340B	-
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	-	VWB	RS340B	-
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	1	WB	RS342B	Nu

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice de redare inițial	Randament luminos LED inițial
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	(0.40, 0.33) SDCM<3	3000 K	≥80	68,35443037974683 lm/W
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice de redare inițial	Randament luminos LED inițial
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	(0.46, 0.39) SDCM<3	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	2700 lm	39.5 W

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	2700 lm	23.5 W

GreenSpace Accent Fix

Order Code	Full Product Name	Flux luminos ini ial	Putere de intrare ini ială
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	2800 lm	23.5 W
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	2700 lm	25.5 W
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	3800 lm	31.5 W
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900 lm	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Flux luminos ini ial	Putere de intrare ini ială
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	3900 lm	31.5 W
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	2600 lm	23.5 W

