



ClearAccent – Le spot encastré LED à un prix abordable

ClearAccent

ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son prix abordable et son efficacité lumineuse élevée rendent facile le passage à la LED. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation. Grâce aux connecteurs à vis, l'installation est facile et sécurisée. Ces spots sont entièrement conformes IC.

Avantages

- Le moyen le plus rapide et le moins onéreux de passer des spots halogènes aux spots LED
- Des coûts d'exploitation réduits : 90 % d'économies d'énergie et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des lampes halogènes standards
- Une finition simple et épurée permettant de se fondre discrètement dans n'importe quel intérieur

Fonctions

- Disponible en modèle fixe ou orientable
- 500 lm avec un faisceau à 36°
- Choix de températures de couleur : 3 000 et 4 000 K
- Driver intégré
- Compatible avec la majorité des variateurs à coupure de début de phase

Application

- Espaces d'accueil
- Petits commerces et bureaux
- Couloirs et ascenseurs
- Sanitaires

Descriptions

Type	RS060B (spot encastré – fixe) RS061B (spot encastré – orientable)
Type de plafond	Plafond en plâtre (plaques)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance	6W
Angle du faisceau	36°
Flux lumineux	500lm
Température de couleur	3000 ou 4000K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne*	L65 50000h
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne	7.5% 50000h
Performance Température AmbianteTq	+25°C
Plages de température de fonctionnement	0 à 40°C

Driver	Intégré
Alimentation électrique/données	Alimentation électrique/données
Tension secteur	230 ou 240V/50-60Hz
Gradation	Compatible avec la majorité des variateurs à coupure de début de phase
Entrée système de commande	Non applicable
Options	Modèle fixe ou orientable
Matériaux	Bord: fonte d'aluminium Boîtier arrière: polycarbonate
Couleur	Blanc (WH)
Cache optique	Polycarbonate transparent
Connexion	Connecteurs intégraux mâle/femelle Connecteur à 3 broches avec soulagement de traction
Maintenance	Aucune
Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts Aucune possibilité de câblage traversant Le modèle orientable est inclinable à 25°
Accessoires	Aucune

Versions



Encastré fixe ClearAccent RS060B



Encastré orientable ClearAccent RS061B

Détails sur le produit



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif



ClearAccent-RS061B-DP03.tif

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	0 à +40 °C
---------------------------------	------------

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
--	------

Code d'indice de protection	IP20
-----------------------------	------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
------------------	-----------

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
-------------	-------------

Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
--------------------------	-----------------------

Appareillage	-
--------------	---

Source lumineuse de substitution	Non
----------------------------------	-----

Type d'optique	Symétrique
----------------	------------

Performances Initiales (Conforme IEC)

Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
--	-----

Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	83 lm/W
---	---------

Flux lumineux initial	500 lm
-----------------------	--------

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Puissance initiale absorbée	6 W
-----------------------------	-----

Matériaux et finitions

Couleur	Blanc
---------	-------

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale	
			initiale	
910503910182	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	
910503910183	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	
910503910184	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	
910503910185	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	

