



Гибкий и доступный по цене излучающий вниз светильник для розничных магазинов

GreenSpace Accent Cardanic

Благодаря семейству GreenSpace Accent предприятия розничной торговли и операторы зданий теперь могут перейти с CDM на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление — и все это при разумных начальных инвестициях. Стандартный профиль GreenSpace Accent Cardanic и специальный световой поток делают установку новых ламп простой и быстрой. Для магазинов модной одежды и продовольствия GreenSpace Accent Cardanic выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете. Просмотрите страницы нашего каталога по модным товарам и продуктам питания, чтобы найти больше информации о CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne.

Преимущества

- Прекрасное сочетание с потолками благодаря лаконичному и простому дизайну
- Простота внедрения благодаря размерам модернизированных светильников CDM
- · Сокращение выбросов в атмосферу благодаря энергосберегающему светодиодному освещению
- Точное регулирование за счет карданного механизма поворота

Характеристики

- Усовершенствованные размеры со светильниками СDM
- Оттенки светодиодов для розничных магазинов и светодиодные схемы для магазинов свежих продуктов в комплекте
- Предлагаются модели RS343B с питанием от обычной электросети (PSU), с простой регулировкой яркости через DALI (PSD), совместимые с системой Interact через DALI (DIA), для позиционирования внутри помещений (DIA-VLC) или с беспроводными интерфейсами Interact (WIA)

Применение

- · Супермаркеты
- Гипермаркеты
- Крупные розничные магазины
- Магазины модной одежды

Предупреждение и условия безопасности


- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.


Versions




GreenSpace Accent Cardanic-RS343B

Чертеж размеров







Сведения о продукте



GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif

Общая информация	
Маркировка СЕ	Да
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на
•	средневоспламен
	яющихся
	поверхностях
Испытание на воспламеняемость от	Температура 650
раскаленной проволоки	°C,
·	продолжительност
	ь 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Код семейства продуктов	RS343B
Технические характеристики освещ	ения
Ширина светового пучка источника	120 °
света	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Оптический тип	Широкий световой
	пучок
Эксплуатационные и электрические	характеристики
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Температура	
Диапазон температур окружающей	От +10 до +25 °C
среды	
Системы управления и регулировка	•
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
0	
Соответствие требованиям и облас	
Класс защиты IEC	Класс
	безопасности II
Код степени защиты от механических	IK02
воздействий	IDOO
Код защиты от проникновения (IP)	IP20
Попронацальная произродительного	TL (COOTPOTOTOUS
Первоначальная производительнос	ть (соответствие
мэк)	
МЭК) Допустимая погрешность светового	+/-10%
мэк)	
МЭК) Допустимая погрешность светового потока	
МЭК) Допустимая погрешность светового потока Условия эксплуатации	+/-10%
МЭК) Допустимая погрешность светового потока	

Технические характеристики освещения

		Коррелированная		
		цветовая температура	Эффективность	
Order Code	Full Product Name	(HOM.)	(номинальная) (ном.)	Светоотдача
910505101484	RS343B 17S/830 PSU-E WB	3000 K	118 лм/В	1700 лм
	CP WH			
910505101499	RS343B 39S/830 PSU-E	3000 K	123 лм/В	3 900 лм
	WB CP WH			
910505101501	RS343B 39S/840 PSU-E	4000 K	142 лм/В	4 000 лм
	WB CP WH			

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101484	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 B
910505101499	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101501	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 B

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101484	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505101499	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101501	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

