



Vysoce výkonné směřovatelné bodové LED svítidlo

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Maloobchodníci musí stále více bojovat s rostoucími cenami energie. Současně musí dbát na zachování kvality světla, na jakou jsou zvyklí, flexibilitu architektonické integrace a správné světelné efekty, aby dokázali přitáhnout pozornost zákazníků. V neposlední řadě potřebují řešení připravená na budoucnost, která jim umožní v obchodě vytvořit odlišující jedinečné koncepty. LuxSpace Accent poskytující vysoce kvalitní světlo, výrazný svazek světla a vynikající měrný výkon je ideálním úsporným řešením požadavků současného maloobchodního prostředí. Svítidlo LuxSpace Accent Compact Elbow se vyznačuje velmi kompaktním a nenápadným tvarem, poskytuje kvalitní světlo s rozsáhlými možnostmi směřování. Pro maloobchody s módou a potravinami je svítidlo k dispozici se speciálními světelnými akcenty a LED recepturami, které umožňují předvést nabízené oblečení a čerstvé potraviny v tom nejlepším světle.

Výhody

- Velmi kompaktní vzhled a pocit
- Silný optický výkon

Vlastnosti

- Kombinace vysokého světelného toku s velmi malým, pasivně chlazeným tělem
- Zdokonalené reflektory PerfectBeam
- Speciální světelné akcenty a LED receptury
- Úhel vyklopení až 80°

Aplikace

- Maloobchody s módou a potravinami

Specifikace

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Typ	RS742B
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Výkon	NB (LED15S CRW): 26W
	NB (LED20S): 25,5W
	MB, WB, VWB (LED12S): 6,6–14,6W (vzávislosti na barvě světla)
	MB, WB, VWB (LED17S): 13–21W (vzávislosti na barvě světla)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5W
	MB, WB, VWB (LED27S): 21–51W (vzávislosti na barvě světla)
	MB, WB, VWB (LED39S): 31–38,5W (vzávislosti na barvě světla)
Vyzařovací úhel	NB (10°)
	MB (28°, +/- 2° v závislosti na světelném výkonu)
	WB (36°, +/- 2° v závislosti na světelném výkonu)
	VWB (60°, +/- 2° v závislosti na světelném výkonu)
	LIN (oválná čočka)
Světelný tok	NB (LED15S CRW): 1550lm
	NB (LED20S): 2000–2400lm (vzávislosti na barvě světla)
	MB, WB, VWB (LED12S): 1200lm
	MB, WB, VWB (LED17S): 1700lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600lm
	MB, WB, VWB (LED27S): 2700lm
	MB, WB, VWB (LED39S): 3900lm
Náhradní teplota chromatičnosti	2700, 3000, 4000K
Index barevného podání	80
	90

Jmenovitý světelný tok	L80
při střední životnosti*	
50000h	
Závadovost ovládacího	5%
předřadníku při střední životnosti 50000h	
Účinnost při okolní	+25 °C
teplotě Tq	
Rozsah provozní	+10 až +35 °C
teploty	
Předřadník	vestavěný
Napájecí napětí	230 nebo 240V, 50–60Hz
Regulace	DALI
Materiál	Tělo: hliník litý pod tlakem
	Kryt světla: akrylát nebo sklo
	Optika: plast
Barva	Černá (BK, RAL9004)
	Bílá (WH, RAL9003)
	Šedá (SI, RAL9006)
	Další barvy RAL k dispozici na vyžádání
Optický kryt	Vypouklé sklo (úzký paprsek)
	Akrylát (jiné paprsky)
Připojení	Zasunovací svorkovnice (PI) nebo svorkovnice s ochranou proti napínání (PIP)
	Zasunovací svorkovnice Wieland/Adels pro 3pólový síťový přívod (a 2pólový řídicí signál) (W)
Montáž	Uchycení pomocí odpružených upevňovacích prvků

Versions



LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Detaily o výrobku



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP04.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP05.tif

