



Højtydende LED-spot, vinklet

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Detailhandlende må kæmpe med stadigt stigende energipriser. Samtidigt er det nødvendigt at bevare den sædvanlige lyskvalitet og fleksibilitet, hvad angår integration i arkitekturen, samt de rette lyseffekter for at fange kundernes opmærksomhed. Sidst, men ikke mindst, er der behov for fremtidssikrede løsninger, som gør det muligt for ejerne af detailhandelsbutikker at skille sig ud fra mængden. LuxSpace Accent giver lys af høj kvalitet, strålekraft og en enestående lyseffekt og er den ideelle energieffektive løsning til moderne detailmiljøer. LuxSpace Accent Compact, vinklet, der har en ekstremt kompakt, diskret form, giver en effektiv optisk ydelse samt et komplet udvalg af tilretningsmuligheder. Til mode- og fødevarerbutikker fås den med særlige lysnuancer og LED-løsninger, der udstiller tøjet og ferskvarene i det bedst tænkelige lys.

Fordele

- Meget kompakt udseende
- Effektiv optisk ydelse

Funktioner

- Kombination af høj strøm med meget lille, passivt kølet armaturhus
- Forbedrede PerfectBeam-reflektorer
- Dedikerede lysnuancer og LED-løsninger
- Hældningsvinkel på 80°

Anvendelsesområder

- Fødevarer- og modebutikker

Specifikationer

Type	RS742B
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes

Effekt	NB (LED15S CRW): 26 W
	NB (LED20S): 25,5W

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

	MB, WB, VWB (LED12S): 6,6-14,6 W (afhængigt af lysfarve)
	MB, WB, VWB (LED17S): 13-21 W (afhængigt af lysfarve)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31 W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5 W
	MB, WB, VWB (LED27S): 21-51 W (afhængigt af lysfarve)
	MB, WB, VWB (LED39S): 31-38,5W (afhængigt af lysfarve)
Spredningsvinkel	NB (10 grader)
	MB (28°, ±2° afhængigt af lumenpakke)
	WB (36°, ±2° afhængigt af lumenpakke)
	VWB (60°, ±2° afhængigt af lumenpakke)
	LIN (oval linse)
Lysstrøm	NB (LED15S CRW): 1.550 lm
	NB (LED20S): 2.000-2.400 lm (afhængigt af lysfarve)
	MB, WB, VWB (LED12S): 1.200 lm
	MB, WB, VWB (LED17S): 1.700 lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1.900 lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2.600 lm
	MB, WB, VWB (LED27S): 2.700 lm
	MB, WB, VWB (LED39S): 3.900 lm
Korreleret farvetemperatur	2.700, 3.000, 4.000 K
Farvegengivelsesindeks	80
	90
Bevarelse af lumenoutput efter	L80

middelleveetid* på	50.000 timer
Forkoblingsfejlfrekvens	5%
ved middelleveetid på	50.000 timer
Ydeevne omgivende temperatur Tq	+25°C
Driftstemperaturområde	+10 til +35°C
Driver	Indbygning
Netspænding	230 eller 240V/50-60Hz
Dæmpning	DALI
Materiale	Armaturhus: formstøbt aluminium
	Lysdæksel: akryl eller glas
	Optik: plast
Farve	Sort (BK, RAL9004)
	Hvid (WH, RAL9003)
	Grå, (SI, RAL9006)
	Andre RAL-farver kan bestilles
Optikafskærmning	Buet glas (smal stråle)
	Akryl (andre stråler)
Tilslutning	Push-in-stik (PI) eller med trækaflastning (PIP)
	Wieland/Adels-push-in-stik, 3-benet, netspænding (og 2-benet, styresignal) (W)
Installation	Fastgørelse med fjederbeslag

Versions



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Oplysninger om produktet



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP04.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP05.tif

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Anvendelsesbetingelser

Velegnet til vilkårlig omkobling Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Drift og el

Indgangsspænding 220 to 240 V

Generelle oplysninger

Lyskildens strålevinkel 120 °

CE-mærke CE-mærket

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse II

Optikafskærmning/linsetype No

Driver medfølger Ja

ENEC-mærke ENEC mark

Mærke for brændbarhed For montering på normalt brændbare overflader

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Antal lyskilder 1

Produktseriekode RS742B

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende korreleret farvetemperatur 3000 K

Lysstrømtolerance +/-10%

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Maks. dæmpningsniveau
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	+10 til +35 °C	Ikke gældende
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	+10 til +35 °C	Ikke gældende
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 til +40 °C	-

Generelle oplysninger

Full Product			Lyskildeserie –	
Order Code	Name	Glødetrådtest	kode	Optiktype
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	LED19S	MB
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	LED26S	VWB

Full Product			Lyskildeserie –	
Order Code	Name	Glødetrådtest	kode	Optiktype
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	LED39S	Bredstrålende

Indledende ydelse (overholder IEC-standard) (1/2)

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Order	Full					Order	Full				
Code	Product Name	Indlændende kromaticitet	Indlændende farvegengivelsesindeks	Indlændende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Code	Product Name	Indlændende kromaticitet	Indlændende farvegengivelsesindeks	Indlændende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	(0.406, 0.350)	≥85	86 lm/W	1900 lm	16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	≥80	101 lm/W	3900 lm
16788200	RS742B LED27S/FMT	(0.406, 0.350)	≥85	77 lm/W	2700 lm						

Indlændende ydelse (overholder IEC-standarden) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Indlændende indgangseffekt	Order Code	Full Product Name	Indlændende indgangseffekt
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	22 W	16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	38.5 W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	35 W			

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve	Order Code	Full Product Name	Farve
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Sølv, RAL 9006	16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	hvid
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Hvid RAL 9003			

