



LuxSpace Accent – de beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen.

LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Winkeliers worstelen steeds meer met alsmaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En boven alles hebben ze behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

Voordelen

- Uiterst compacte 'look and feel'
- Sterke optische prestaties

Kenmerken

- Combinatie van hoge lichtstroom met zeer kleine, passief gekoelde behuizing
- Verbeterde PerfectBeam-reflectoren
- Speciale lichtvarianten en LED-recepten
- 80° kantelhoek

LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Toepassing

- Levensmiddelen- en modewinkels

Specificaties

Type	RS742B
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Vermogen	NB (LED15S CRW): 26 W
	NB (LED20S): 25,5 W
	MB, WB, VWB (LED12S): 6,6 tot 14,6 W (afhankelijk van lichtkleur)
	MB, WB, VWB (LED17S): 13 tot 21 W (afhankelijk van lichtkleur)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31 W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5 W
	MB, WB, VWB (LED27S): 21 tot 51 W (afhankelijk van lichtkleur)
	MB, WB, VWB (LED39S): 31 tot 38,5W (afhankelijk van lichtkleur)
Bundelhoek	NB (10°)
	MB (28°, ±2° afhankelijk van lichtopbrengst)
	WB (36°, ±2° afhankelijk van lichtopbrengst)
	VWB (60°, ±2° afhankelijk van lichtopbrengst)
	LIN (ovale lens)
Lichtstroom	NB (LED15S CRW): 1550 lm
	NB (LED20S): 2000 tot 2400 lm (afhankelijk van lichtkleur)
	MB, WB, VWB (LED12S): 1200 lm
	MB, WB, VWB (LED17S): 1700 lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900 lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600 lm
	MB, WB, VWB (LED27S): 2700 lm
	MB, WB, VWB (LED39S): 3900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur	2700, 3000, 4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
	90

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5%
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25°C
Bereik van bedrijfstemperatuur	10 °C tot 35 °C
Driver (VSA)	Geïntegreerd
Netspanning	230 of 240 V/50-60 Hz
Dimmen	DALI
Materiaal	Behuizing: spuitgietaluminium
	Lichtkap: acrylaat of glas
	Optiek: kunststof
Kleur	Zwart (BK, RAL9004)
	Wit (WH, RAL9003)
	Grijs, (SI, RAL9006)
	Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Lichtkap	Gebogen glas (smalle bundel)
	Acrylaat (andere bundels)
Aansluiting	Insteekverbinding (PI) of met trekontlasting (PIP)
	Wieland/Adels insteekconnector, 3-polige netspanning (en 2-polig regelsignaal) (W)
Installatie	Bevestiging door middel van verende klemmen

Versions



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Productgegevens



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP04.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP05.tif

LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Goedkeuring en Toepassing	
IK-classificatie	IK02
IP-codering	IP 20
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Type lichtkap/lens	-
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Aantal lichtbronnen	1
Productfamiliecode	RS742B
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	+10 °C tot +40 °C	-	Ja
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Nee
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 °C tot +40 °C	-	Nee
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Nee
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	+10 °C tot +40 °C	-	Ja
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	+10 °C tot +40 °C	-	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Optiektype
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	LED17S	Brede bundel
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED26S	Zeer brede bundel
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	LED39S	Brede bundel
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED19S	Middelbrede bundel
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	LED27S	Zeer brede bundel
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	LED20S	Smalle bundel

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118 lm/W

LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
16788200	RS742B LED27S/F MT PSU-E VWB WH	(0.406, 0.350)	3000 K	≥85	77 lm/W
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥80	101 lm/W
16786800	RS742B LED19S/F MT PSU-E MB SI	(0.406, 0.350)	3000 K	≥85	86 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
16789900	RS742B LED27S/8 40 PSU-E VWB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	133 lm/W
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	99 lm/W

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	2700 lm	35 W
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900 lm	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	1900 lm	22 W
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	3000 lm	22.5 W
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	1950 lm	19.6 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	White
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Wit RAL 9003
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	White

Order Code	Full Product Name	Kleur
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Zilver RAL 9006
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	Silver
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Black

