



Ledinaire přísazené – prostě skvělé LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost – to je to co potřebujete.

Výhody

- Philips kvalita a spolehlivost
- Úspora energie
- Rozptýlené, komfortní světlo

Vlastnosti

- Zapuštěná a přísazená verze
- Moderní, nerušivý design

Aplikace

- Kanceláře (práce bez monitoru)
- Školní třídy (práce bez monitoru)
- Chodby a prostory s pohybem osob


LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Versions



Ledinaire Surface Mounted-SM060C

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku



Ledinaire_Surface_Mounted-SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted Back DT03



product shots from Ledinaire surface-mounted

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Detaily o výrobku

product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Obecné informace

Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelné technické

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev (CRI)	≥80
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
------------	------

Certifikace a použití

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	SDCM<5
-------------------------	--------

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,005 %
--------------------------------------	---------

Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Ano
----------------------------	-----

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel	Světelný tok	Typ optiky
		světelného zdroje		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	80 stupňů	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	110 stupňů	4 000 lm	Vyzařovací úhel 110°
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	110 stupňů	3 400 lm	Vyzařovací úhel 110°

Provozní a elektrické

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	34 W
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	40 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	34 W

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Tolerance světelného toku
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+/-50%
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tolerance světelného toku
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

