



Ledinaire – ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire påbyg

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Energibesparende
- Behageligt lysspredning

Funktioner

- Indbyggede og påbyggede versioner
- Moderne, stilrent design

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Klasseværelser
- Korridorer og gangarealer

Ledinaire påbyg


Versions



Ledinaire Surface Mounted-SM060C

Målskitse

SM060




Oplysninger om produktet



Ledinaire_Surface_Mounted-SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted Back DT03



product shots from Ledinaire surface-mounted

Oplysninger om produktet



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	SDCM<5
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,005 %
Anvendelsesbetingelser	
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	Lysstrøm	Optiktype
		spredningsvinkel		
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	80 °	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842480	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	4.000 lm	Spredningsvinkel 110°
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	3.400 lm	Spredningsvinkel 110°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	34 W	911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
911401842480	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	40 W			

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Lysstrømtolerance
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+/-50%
911401842480	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Lysstrømtolerance
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

