



Philips Ledinaire cu montaj pe suprafețe: LED pur și simplu excelent

Ledinaire cu montaj pe suprafețe

Philips Ledinaire cu montaj pe suprafețe (SM060C) este o gamă de aparate de iluminat cu LED populare standard furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, aparatele de iluminat Ledinaire cu montaj pe suprafață sunt proiectate pentru iluminare difuză și confortabilă într-o gamă largă de aplicații de iluminat general – exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Lumină difuză, confortabilă

Caracteristici

- Variante încastrate și cu montaj pe suprafețe
- Design modern, discret
- Conector simpli pentru instalare mai rapidă
- Eficient energetic: până la 100 lm/W
- Durată de viață mare de 50.000 de ore la L70
- Sunt disponibile variante care respectă normele pentru spații de birouri (OC) și variante care nu respectă normele pentru spații de birouri (NOC)


Ledinaire cu montaj pe suprafețe

Cerere

- Birouri
- Sănătate
- Educație

Cote

SM060




Detalii produs



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted

Ledinaire cu montaj pe suprafețe

Detalii produs



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01

Ledinaire cu montaj pe suprafețe

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Cromatică inițială	SDCM<5
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,005 %
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină		
		de lumină	Flux luminos	Tip de sistem optic
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	80 °	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	4.000 lm	Unghi fascicul 110°
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	3.400 lm	Unghi fascicul 110°

Funcționare și sistem electric

Ledinaire cu montaj pe suprafețe

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	34 W
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	40 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	34 W

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Toleranță flux luminos
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+/-50%
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Toleranță flux luminos
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

